

特点

- 螺钉固定方法
- 夹子宽度为 10 mm
- 亮镀锌（b 镀锌）

RS PRO 夹黑色镀螺钉钢 p 形夹、最大 10mm 捆绑包

RS 号: 186-5353



RS PRO 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 生产的这款坚固的 P 型夹特别适用于在永久性或半永久性装置中牢固夹持管道、电缆和软管。这款镀钢夹采用橡胶插件，可提供牢固的抓持力，尽可能减小移位。只需将夹子围绕在电缆或导管上，然后用螺钉紧固在固定表面上。这种简单的粘贴方法在夹子可放置的位置方面用途极广。

一般规格

材料	电镀钢
颜色	黑色
粘贴方法	螺钉。
电缆夹 / 夹式	p 形夹
表面	亮镀锌
抗紫外线	否
应用	P 型夹，又称管道夹，可用于任何需要用紧固件固定柔性导管或电缆的应用。它们可用于汽车行业或需要固定橡胶或塑料软管的应用。

机械规格



尺寸	12.7mm x 1.4mm
宽度	12.7mm
深度	1.4mm
最大包直径	10mm
安装孔尺寸	5.2 mm

认证

合规性 / 认证

rohs 合规性证书





Dimensions in mm

PART No	A	B	C	D	ØE	F
186-5353	13.5	12.7	3.5	9.5	5.2	1.4
186-5375	15.3	12.7	3.5	14.0	5.2	1.4
186-5381	17.3	12.7	3.5	17.0	5.2	1.4
186-5397	19.3	12.7	3.5	21.0	5.2	1.4
186-5404	21.5	12.7	3.5	25.5	5.2	1.4
186-5410	25.8	12.7	3.5	34.0	5.2	1.4
287-5581	37.3	19.1	4.5	44.5	10.2	2.4
287-5597	43.5	25.4	4.5	57.2	14.2	2.4