

Gants d'examen en nitrile orange haute visibilité, pour une protection visible

- Haute visibilité** : les MICROFLEX® 93-856 sont des gants d'examen médical robustes en nitrile orange haute visibilité qui protègent les mains dans les environnements difficiles. Leur couleur orange haute visibilité les rend faciles à voir dans les situations d'urgence.
- Préhension sûre** : ces gants sont particulièrement efficaces dans les environnements huileux. Grâce à leurs doigts texturés, les porteurs peuvent saisir en toute confiance les outils et les matériaux dans toutes les situations.
- Protection accrue** : Ces gants en nitrile orange sont également dotés d'une manchette allongée pour une meilleure protection du poignet et de l'avant-bras, et offrent une protection supplémentaire contre les médicaments de chimiothérapie*.



*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie minière
- Énergie
- Santé

Remarques

Recommandé pour

- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Assemblage et inspection de pièces
- Réparation et maintenance d'équipements
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Administration de médicaments
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Saisie de pièces et accessoires
- Inspection des produits primaires
- Inspection de produits
- Entretien de véhicules
- Manipulation d'outils
- Protection supplémentaire du poignet et du bras
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts adhésivés
Normes de contrôle	ISO 13485:2003
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, European Directive 89/686/EEC, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Non
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Dibutylidithiocarbamate de zinc <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	270 / 10,6	ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.13 / 5.1	ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.20 / 7.9	ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥28	≥21
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400
Force à la rupture (N)	≥9	≥10

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93856070	93856080	93856090	93856100	93856110

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

