

特点

- 研磨槽
- 使用寿命更长
- 黑色氧化物表面
- 低断点
- 切割 Faster、使用寿命更长

RS Pro 金属麻花钻头套件、 1mm 至 10mm

RS 号: 213-001



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供此 HSS 制成的出色钻头套件，以实现高性能且提供比高碳钢刀头更好的抗性。它包含各种最常用的直径、从 1mm 到 10mm、增量为 0.5mm。这些高速钢 (HSS) 由单件高速钢制成，从而降低在受热和应力下断裂和钝化的风险。制造过程符合用于高精密度差和几何精确度的 DIN 338 标准。

一般规格

设置类型	机用钻套件
最小尺寸	1mm
最大尺寸	10mm
钻孔应用	金属
材料	高速钢
件数	19
设置内容	高速钢钻头
点角度	118 度
刀头表面	黑色氧化物



