

## CARATTERISTICHE

- Acciaio con finitura galvanizzata
- Struttura per una maggiore durata
- Adatto per viti/bulloni di dimensioni da M2 a M20
- Disponibili in un'ampia gamma di misure metriche

## Rondella piana in acciaio zincato lucido, spessore 1mm, M5

Codice RS: 525-931



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

### Descrizione del prodotto

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste rondelle in acciaio zincato sono generalmente utilizzate con un dispositivo di fissaggio filettato a macchina e un dado per distribuire il carico su una superficie più ampia durante il serraggio di un bullone, una vite o un dado. Disponibili nelle seguenti misure:

- [560-316](#) È una rondella in acciaio zincato M2
- [560-322](#) È una rondella in acciaio zincato M2,5
- [560-338](#) È una rondella in acciaio zincato M3
- [560-344](#) È una rondella in acciaio zincato M3.5
- [525-925](#) È una rondella in acciaio zincato M4
- [525-931](#) È una rondella in acciaio zincato M5
- [525-947](#) È una rondella in acciaio zincato M6
- [527-634](#) È una rondella in acciaio zincato M8
- [527-640](#) È una rondella in acciaio zincato M10
- [530-084](#) È una rondella in acciaio zincato M12
- [276-926](#) È una rondella in acciaio zincato M16
- [276-932](#) È una rondella in acciaio zincato M20
- [193-3447](#) È una rondella in acciaio zincato forma M24
- [193-3448](#) È una rondella in acciaio zincato forma M30

### Specifiche generali

<b>Per dimensioni vite/bullone</b>	M5
<b>Materiali</b>	Acciaio
<b>Fine</b>	Zincato lucido
<b>Applicazione</b>	Comunemente utilizzato in molte applicazioni elettroniche, alimentari, chimiche e edili

### Specifiche meccaniche

<b>Diametro interno</b>	5.3mm
<b>Diametro esterno</b>	10mm
<b>Spessore</b>	1mm

## Omologazioni

Conformità/certificazioni

BS4320



## Technical data

RS Stock No.	For Screw/Bolt Size	Inside Diameter	Outside Diameter	Thickness
560-338	M3	3.2 mm	7.0 mm	0.5 mm
525-925	M4	4.3 mm	9.0 mm	0.8 mm
525-931	M5	5.3 mm	10.0 mm	1.0 mm
525-947	M6	6.4 mm	12.5 mm	1.6 mm
527-634	M8	8.4 mm	17.0 mm	1.6 mm
527-640	M10	10.5 mm	21.0 mm	2.0 mm
530-084	M12	13.0 mm	24.0 mm	2.5 mm
276-926	M16	17.0 mm	30.0 mm	3.0 mm
276-932	M20	21.0 mm	37.0 mm	3.0 mm