

## 特点

- 黑色 RJ45 (8 路)
- 2 端口插座到插座
- utp 屏蔽耦合器
- 采用 **Durable** 设计的材料
- 磷青铜触点，镀金镍
- 尺寸：20.55 x 14.48 x 26.98 mm

## RS RJ45 Pro 模块化耦合器、2 端口、屏蔽式

RS 号：186-3111



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO RJ45 模块化耦合器可使 RJ45 连接器插头和电缆组件直接通过配线架或空白面板进行修补。此屏蔽模块化直插式耦合器采用 **Durable** 设计、可轻松按压安装到预切割面板。这是需要自定义网络架构解决方案的用户的理想选择。

## 一般规格

|      |   |
|------|---|
| 类型   | 模块化 联轴器   |
| 接口类型 | RJ45  |
| 端口数  | 2   |
| 屏蔽类型 | 屏蔽  |
| 接线配置 | 直通  |
| 颜色   | 白色  |
| 触点镀层 | 镍镀金   |
| 外壳材料 | 热塑性 ul 94V - 0  |
| 触点材料 | 磷青铜   |
| 应用   | RJ45 连接器和电缆通常用于互联网连接、形成局域网（lan）或广域网（wan）。对于 wi-fi 受限或需要更可靠的硬接线连接的工作空间、此适配器可让您在以太网连接周围实现更多移动性。此适配器特别适用于将个人计算机连接到调制解调器和网络架构 |

## 机械规格

|    |         |
|----|---------|
| 长度 | 18.54mm |
| 宽度 | 21mm    |
| 深度 | 27.46mm |

认证

合规性 / 认证 ul 94V -0/ 2011/65/eu and 2015/863,



