

**Accessori
EW 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EW 35
Nr.Cat.	0383560000
Versione	Accessori, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4008190181314
CPZ	50 pz.

Foglio dati

Accessori EW 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	8,5 mm	Altezza	46 mm
Altezza minima	31,3 mm	Profondità	27 mm
Peso netto	5,32 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Esecuzione	per morsetti	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di montaggio	avvitato		

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	22,5 mm
-------------------	---------

Dati caratteristici del sistema

Famiglia prodotti	Accessori	Guida di supporto	TS 35
-------------------	-----------	-------------------	-------

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Colore	beige
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001041	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-08-10-03	eClass 6.2	27-08-10-03
eClass 7.1	27-08-10-03		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

DXF	12723_EW_35_DXF.dxf
Modello 3D	