
ESKV 40 SG

Prensaestopas, poliamida, M40, RAL 7001 con rosca corta





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Poliamida
Material Junta	EPDM
Grado de protección	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Prueba de hilo incandescente	750 °C
Rosca	M
Ø de rosca D	40
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	12 mm
Ø cable mínimo	16 mm
Ø cable máximo	28 mm
Para llave SW	46 mm
Longitud total TL	52 mm - 65 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Equipo	Incl. Junta Rosca de conexión
Color producto	RAL 7001
Tipo	ESKV 40 SG
Código RAL 7001	10066385
Unidad de embalaje	10
Número EAN	4007685663854
Número de tarifa	39269097

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice


Accesorios recomendados

RDE 40	10062187
EMUG 40 SG	10062717
BS 28	10064016
MFD 40/08/060	10064346
MFD 40/07/080	10064347
MFD 40/07/070	10064348
MFD 40/04/100	10101017
MFD 40/09/069	10101427
MFD 40/03/125	10102054
MFD 40/06/065	10102171
MFD 40/06/090	10102172

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice