



Pushing Performance
Since 1945

har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	14 01 010 0101 167
规格	har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
浩亨电子目录	https://harting.com/14010100101167

标识

类别	连接器
系列	har-flexicon®
原件	PCB接线端子

版本

接线方式	推入弹式簧笼接线 回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式	PCB至电缆
针数	1
包装内容	每卷1000根

技术参数

导体截面积	0.2 ... 1.5 mm²
导体截面积 [AWG]	AWG 24 ... AWG 16
插针排	1
额定电流	9 A
污染等级	3
传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s
剥线长度	7 mm
极限温度	-40 ... +105 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

绝缘组	I (600 ≤ CTI)
-----	---------------

材料特性

材料(插芯)	聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)	黄
材料 (插针)	铜合金 弹簧钢
表面 (插针)	Sn 界面端 Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1,000
净重	1.155 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140280021
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415