

## CARATTERISTICHE

- Nylon 66 omologato UL
- Supporti per fascette autoadesive
- Liscia
- Superficie priva di grasso
- Supporto pesante

## Supporto per fascette per cavi naturale autoadesivo RS Pro 19 mm x 19mm, 4,1 mm max. Larghezza fascetta per cavi

Codice RS: 865-9701



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Questa base adesiva per fascette per cavi è stata progettata come punto di ancoraggio per il fissaggio dei cavi a un'altra superficie utilizzando una fascetta per cavi. Per un maggiore supporto, vengono forniti fori di montaggio per le viti. La sua struttura a 4 vie consente di filettare le fascette per cavi in verticale o in orizzontale una volta montate.

Questi supporti sono realizzati in nylon 6,6 (anche noto come Nylon 66) che è classificato a norma UL 94V-2, il che li rende ideali per l'uso nei casi in cui la resistenza alle fiamme è un fattore critico. I supporti per fascette per cavi sono stati progettati specificamente per essere utilizzati con cavi e fili per fissare, identificare e mettere in ordine i cavi.

## Specifiche generali

<b>Serie</b>	HC
<b>Colore</b>	Naturale
<b>Materiali</b>	Nylon 66
<b>Quantità</b>	100
<b>Comportamento al fuoco</b>	Autoestinguento
<b>Autoadesivo</b>	Sì
<b>Metodo di fissaggio</b>	Montaggio a vite
<b>Applicazione</b>	Gestione e organizzazione dei cavi

## Specifiche meccaniche


<b>Lunghezza</b>	19mm
<b>Larghezza</b>	19mm
<b>Diametro foro di fissaggio</b>	4.4mm
<b>Larghezza fascetta per cavi accettata</b>	4.1mm

## Omologazioni

<b>Standard soddisfatti</b>	UL 94V-2
-----------------------------	----------



**8659701**



**8659704**

RS Number	Color	L	W	H	Mounting Hole	T	Packing
8659701	Natural	19	19	5	4.4	4.1	100
8659704		26.5	26.5	7.4	4.3	5.8	