

# LAMPE TORCHE LED RECHARGEABLE

## Spécifications Produit

SPECIFICATIONS	OBS-IM3
Couleur	Black/Rouge
Matériel	Aluminum
Luminosité (Lumen)	2000 (mode turbo) 1200 (mode fort) 600 (mode quotidien) 20 (mode bougie)
Rechargeable	Oui
Type de batterie	Lithium-Ion ou AAA (3)
Autonomie	30s (mode turbo) 3h (mode fort) 8h (mode quotidien) 72h (mode bougie)
Temps de charge	3.5h
Port de charge	USB-C
Charge smartphones depuis la lampe	Oui (5V, 1A)
Poids	215 g
Longueur	176 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	34 mm
Température de stockage/d'utilisation	-10°C to +50°C
Classement IP	IP65
Classement IK	IK07
Zoom	Oui
Aimant	Oui
Accessoires	Clip, Câble de charge 3 en 1 (Apple, micro-USB, USB Type C), Support de batterie AAA