




## 70-10

E0845070

Rörkabelsko KRF, 70mm<sup>2</sup>, M10



### Produktegenskaper:

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Passar ledare klass 5          | Ja                               |
| Passar ledare Klass 6          | Ja                               |
| Isolerad                       | Nej                              |
| Max. ström (I <sub>max</sub> ) | 227 A                            |
| Antal fastsättningshål         | 1                                |
| Flänsform                      | Ringform                         |
| Färg på isolering              | Övrigt                           |
| Smalt flänsutförande           | Nej                              |
| Med inspektionshål             | Ja                               |
| Kategori ledare                | Flera                            |
| Max Temp                       | 150 °C                           |
| Ytskydd                        | Förtent                          |
| Material                       | Koppar                           |
| Anslutningsvinkel              | 180° (horisontal)                |
| Måttserie                      | KRF/KSF (10-500mm <sup>2</sup> ) |

### Mått & Dimensioner:

|    |         |
|----|---------|
| HS | 10.5 mm |
| ID | 13 mm   |
| OD | 17 mm   |
| T  | 4 mm    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| P1                   | 10.5 mm             |
| L                    | 57 mm               |
| N                    | 20 mm               |
| W                    | 24.5 mm             |
| MOQ                  | 50 .                |
| Enhet                | st                  |
| Bultmått metrisk (M) | 10 .                |
| Nominell area        | 70 mm²              |
| Måttserie            | KRF/KSF (10-500mm2) |

**Godkännanden:**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Godkänd enligt CE  | Ja |
| Godkänd enligt DNV | Ja |

**Compliance:**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| CA Proposition 65       | In compliance                 |
| Conflict Minerals       | Contain "Tin"                 |
| Extended Minerals       | Contain "Copper"              |
| Iron and Steel Sanction | In compliance                 |
| PFAS                    | No PFAS                       |
| REACH                   | No SVHC (Latest. 05 Nov 2025) |
| RoHS                    | RoHS 3 (2015/863)             |
| SCIP                    | Not Applicable                |
| US TSCA                 | No (5 PBT Subs, Feb 2021)     |
| ECCN (EU)               | No CLASS                      |
| ECCN (US)               | EAR99                         |

**Övrig information:**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ETIM-Klass                | EC001051 - Rörkabelsko |
| ETIM-Version              | 9.0                    |
| Varumärke                 | NEMIQ                  |
| Produktgrupp              | Rörkabelskor           |
| Sökbeskrivning            | RÖRKABELSKO KRF        |
| Alternativt Artikelnummer | 70-10                  |
| E-nummer                  | E0845070               |

**Logistisk information:**

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Artikelstatus | Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning. |
| E-nummer      | E0845070                                                                 |
| MOQ           | 50 .                                                                     |
| Streckkod     | 733117612146                                                             |
| Ursprungsland | IN                                                                       |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Artikelnummer    | 70-10    |
| Tullstatistikkod | 85369010 |
| Enhet            | st       |

\*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

---

Nelco Contact AB - Daléns Gata 7, 195 61 Arlandastad, Sweden - Tel. +46 (0)8 754 70 40 - [order@nelco.se](mailto:order@nelco.se) - [www.nelco.se](http://www.nelco.se)