



2.5-4

E0845010

Rörkabelsko KR, 2.5mm², M4



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 2	Ja
Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (I _{max})	30 A
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KR/KS (0.75-6mm ²)

Mått & Dimensioner:

HS	4.3 mm
ID	2.3 mm
OD	4.2 mm

T	1.3 mm
P1	3.5 mm
P2	5 mm
L	18 mm
N	5.5 mm
W	7.5 mm
MOQ	100 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	4 .
Nominell area	2.5 mm ²
Måttserie	KR/KS (0.75-6mm2)

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

CA Proposition 65	In compliance
Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
Iron and Steel Sanction	In compliance
PFAS	No PFAS
POPs	No POPs
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)
ECCN (EU)	No CLASS
ECCN (US)	EAR99

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	RÖRKABELSKO KR
Alternativt Artikelnummer	2.5-4
E-nummer	E0845010

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845010

MOQ	100 .
Strekkod	733117612004
Ursprungsland	IN
Artikelnummer	2.5-4
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.