



 **BRADY**

M410
ÉTIQUETEUSE


**Des étiquettes de
25 mm de large**
Une étiqueteuse robuste

VOS TÂCHES D'ÉTIQUETAGE N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILES

Spécialement conçue pour l'impression haut de gamme de consommables de 25 mm de large, l'étiqueteuse M410 est une solution quotidienne performante pour les sous-traitants et les professionnels des secteurs des datacom et de l'électricité. Créez et imprimez des étiquettes plus rapidement à l'aide de son clavier QWERTY intuitif et de ses options d'étiquetage prédéfinies pour le marquage de fils, l'application d'étiquettes drapeaux et l'identification de disjoncteurs.

L'ÉTIQUETEUSE M410

Réalisez les tâches les plus difficiles



Des étiquettes de 25 mm de large



Clavier extrêmement intuitif



Flexibilité sur le terrain



► Pour en savoir plus, rendez-vous sur bradyeurope.com/M410
Cliquez ou scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.



CONÇUE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

Réalisez les tâches les plus difficiles avec l'étiqueteuse M410. Grâce aux options de menu intégrées faciles à utiliser, la configuration automatique des étiquettes et l'impression bord à bord, elle peut répondre à tous vos besoins. Extrêmement robuste, elle résiste aux chutes de 1,20 m. Elle dispose également de raccourcis rapides qui améliorent la productivité. Créez des étiquettes à l'aide du clavier intuitif, personnalisez des modèles de conception et choisissez parmi un plus grand nombre de consommables. Avec plus d'options pour réaliser vos tâches, l'étiqueteuse M410 surpassera toutes vos attentes.



A Chargement et impression
Importation de données via le port USB



B Changements plus rapides
Cartouches tout-en-un simples et prêtes à l'emploi



C Usage adapté à de nombreuses applications
Étiquettes prédimensionnées et continues (de 6,4 à 25 mm de large)



D Guides de conception d'étiquettes
Réduction des erreurs et gain de temps grâce aux guides intuitifs



Accessoire pour étiqueteuse M410
Crochet
Plus d'outils pratiques pour réaliser vos tâches. Consultez la page 31.

SIMPLICITÉ INTUITIVE

GRANDE ROBUSTESSE

Avec un plus grand nombre de consommables, de tailles et d'applications, vous bénéficiez de plus d'options pour réaliser vos tâches. Réalisez les travaux les plus difficiles grâce à l'étiqueteuse M410.

Robuste, fiable et prête à l'emploi.



Conception industrielle durable - Résistance aux chutes de 1,20 m



Impression bord à bord - Plus de place pour les données nécessaires sans gaspillage d'étiquettes



Étiquettes jusqu'à 25 mm de large - Étiquettes à enrouler, manchons, étiquettes non adhésives et étiquettes drapeaux

Options de saisie de données flexibles adaptées à votre application



Connexion à Brady Workstation via le port USB 2.0 (type A et B)




Travail plus rapide grâce aux 440 symboles et guides de conception d'étiquettes intégrés



Conception et impression d'étiquettes à l'aide du clavier intuitif de l'étiqueteuse ou du logiciel de bureau

Créez facilement une identification à l'aide de l'étiqueteuse M410 et du logiciel associé. Vous pouvez ainsi concevoir et imprimer des étiquettes aisément, à l'endroit et au moment où vous en avez besoin.



Codes-barres et images



Séquençage d'étiquettes



Importations de données
Microsoft Excel

Logiciel Brady Workstation

- ▶ Plus de 20 types de codes-barres
- ▶ Plus de 1 400 symboles
- ▶ Aperçu avant impression précis
- ▶ Plus de 85 polices
- ▶ Enregistrement et partage d'étiquettes
- ▶ État de l'étiqueteuse en temps réel

Travaillez selon les exigences de votre métier



Clavier de l'étiqueteuse



Logiciel de bureau



Guides de conception
d'étiquettes intégrés

Applications

Identification télécom et datacom



Identification électrique




Applications

Identification de sécurité et d'installations



Identification en laboratoire





Présentation des consommables

Matériau	Finition	Plage de températures °C Min. Max.		Propriétés spécifiques	Approbations/conformité
Papier					
B-403	Mat	-70 °C	100 °C	Papier blanc soluble. Se dissout complètement dans l'eau sans laisser de résidus d'adhésif. Idéal pour les applications d'étiquetage provisoire.	
Polyester					
B-414	Mat	-40 °C	50 °C	Prenez en main votre identification de fils et câbles - Brady et VELCRO® Brand ont collaboré pour vous offrir le matériau à crochets imprimable BradyGrip™, un matériau exclusif prêt à imprimer et positionner, qui peut être facilement appliqué, repositionné ou retiré.	
B-422	Brillant	-40 °C	100 °C	Conçu pour résister aux solvants. Utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA
B-423	Brillant	-70 °C	110 °C	Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/partie 815) Les approbations ne concernent que les consommables blancs
B-430	Brillant	-70 °C	100 °C	Consommable en polyester transparent, à hautes performances, avec finition brillante. Imprimable par transfert thermique.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA
B-483A	Brillant	-40 °C	120 °C	Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique avec une finition brillante et un adhésif puissant spécialement conçu pour les surfaces peintes à la poudre.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA
B-488	Mat	-40 °C	145 °C	Consommable en polyester blanc imprimable par transfert thermique, similaire au B-423 mais avec une finition mate. Largement utilisé pour l'identification de composants, la codification à barres, le suivi des actifs et des stocks.	
Polyester auto-protégé					
B-461	Mat	-196 °C	110 °C	Adhésif permanent ; convient aux applications dans l'azote liquide si le matériau de l'étiquette est enveloppé sur lui-même, comme en cas d'adhésion automatique; excellentes capacités d'écriture. La plage de température augmente à 121 °C en cas d'utilisation dans un processus d'autoclave.	
Polyester FreezerBondz™					
B-490	Mat	-196 °C	130 °C	Résistant parfaitement à la cryogénéisation tout en restant lisible, cette étiquette ultra-fine ne se décolle pas peut être appliquée sur des surfaces déjà givrées avec une légère superposition.	
B-492	Mat	-196 °C	110 °C	Résistant parfaitement à la cryogénéisation tout en restant lisible, cette étiquette ultra-fine, combinée avec ruban d'impression R6400, peut résister à de nombreux produits chimiques et peut être appliquée sur des surfaces déjà givrées avec une légère superposition.	
Polyester métallisé					
B-428	Mat	-70 °C	120 °C	Polyester métallisé imprimable par transfert thermique avec finition mate. Résistance aux solvants et aux températures variables. Excellent pour les applications sur les plaques signalétiques et de série, offrant une identification de qualité avec un fini à l'apparence métallique.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Homologué AGA, Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/ partie 815)
Polyoléfine thermorétractable					
B-342	Mat	-55 °C	130,6 °C	Manchon thermorétractable avec taux de rétreint de 3:1 pour le marquage de fils, qui s'ajuste parfaitement autour des fils pour les identifier et les protéger. Résistant à l'abrasion et au feu. Egalement disponible en jaune et en noir.	Certifié par UL comme étant conforme à la norme UL224, SAE-DTL-23053/5 C (Classe 1), SAE AS-81531
B-7641	Mat	-55 °C	105 °C	Manchons thermorétractables sans halogènes, avec taux de rétreint de 2:1, pour le marquage de fils. Les manchons pour le marquage de fils possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec de faibles émissions de fumée. Egalement disponibles en jaune.	Normes BS 6853 (1999), catégorie de véhicule 1A ; EN 45545-2, spécification 24, catégorie de véhicule HL3, Sans Halogène
Polypropylène					
B-412	Mat	-40 °C	100 °C	Etiquette en polypropylène blanc à la finition mate. Elle offre une lisibilité optimale et se montre très solide.	
B-425A	Mat	-70 °C	80 °C	Consommable en polypropylène blanc à la finition mate pour impression par transfert thermique ou inscription. Excellente résistance aux solvants, excellentes performances d'impression ; non recommandé pour une utilisation prolongée en extérieur.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/partie 815)



Présentation des consommables

Matériau	Finition	Plage de températures °C		Propriétés spécifiques	Approbations/conformité
		Min.	Max.		
B-7425	Mat	-80 °C	70 °C	Consommable en polypropylène blanc. Idéal pour l'identification en laboratoire, notamment des flacons, des tubes à centrifuger et des tubes à essai. L'étiquette B-7425 doit être appliquée avant congélation pour le stockage dans un congélateur ou l'azote liquide.	
Ruban réfléchissant					
B-584	Brillant	-40 °C	70 °C	Adapté à une utilisation en extérieur. Egalement disponible en argent et en jaune.	
Tissu nylon					
B-499	Mat	-40 °C	90 °C	Consommable en tissu nylon à la finition mate. L'adhésif favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et sales. Egalement disponible en jaune.	Conforme à la norme UL, Homologué CSA, Sans halogènes (norme DIN VDE 0472/partie 815) Les approbations ne concernent que les consommables blancs
Tissu vinyle					
B-498	Semi-brillant	-40 °C	80 °C	Repositionnable sur des surfaces planes; excellente capacité d'écriture; disponible en blanc.	Conforme à la norme UL
Vinyle					
B-581	Brillant	-40 °C	82 °C	Réservé à un usage intérieur, lorsqu'un repositionnement fréquent est requis	
B-595	Brillant	-40 °C	82 °C	Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyauteries revêtues de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments difficiles à faible énergie de surface (tuyauteries en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés). Disponible dans une large gamme de couleurs.	BS 5609:1986 sections 2 et 3
Vinyle auto-protégé					
B-417	Mat	-40 °C	70 °C	Maintenez votre identification de fils en place grâce à ce marqueur auto-protégé doté d'un adhésif ultra-résistant. L'adhésif ultra-résistant rend ces marqueurs idéaux pour les fils de petit diamètre. Ils possèdent une zone imprimable blanche et une extrémité transparente qui s'enroule autour du marqueur.	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R7950 de Brady. Consultez le fichier UL MH62024 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-417 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-417 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.
B-427	Mat	-40 °C	60 °C	Consommable auto-protégé imprimable par transfert thermique. Ces étiquettes incluent une zone imprimable dotée d'une « extrémité » transparente qui s'enveloppe autour du marqueur. L'extrémité joue le rôle de film laminé qui protège l'impression. Résistance supérieure à l'abrasion, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté. Egalement disponible en gris, brun, vert, jaune, bleu, rouge, violet, orange	Conforme à la norme UL969 pour l'étiquetage et le marquage, si impression avec les rubans des gammes R4300 et R6200 de Brady. Consultez le fichier UL MH17154 pour obtenir plus de précisions. Les clients Brady doivent spécifier à l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 conformes à la norme UL. Brady vend des étiquettes B-427 conformes à la norme UL ou non, selon les besoins des clients.

Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés



Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les étiqueteuses Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Optez pour la meilleure qualité d'impression avec les consommables Authentic.

L'ÉTIQUETTE LA MIEUX ADAPTÉE DU PARTENAIRE IDÉAL

Identification durable

L'étiqueteuse M410 vous permet d'accélérer votre travail grâce à plus de 110 cartouches prêtes à l'emploi conçues pour répondre à tous vos besoins. Accomplissez vos tâches les plus difficiles grâce aux étiquettes à enrouler, aux manchons, aux étiquettes non adhésives et aux étiquettes drapeaux produites avec l'étiqueteuse M410 simple et intuitive.

Les avantages sont les suivants :

RÉDUCTION DU TEMPS DE CONFIGURATION

RÉDUCTION DES ERREURS D'ÉTIQUETAGE

CRÉATION D'ÉTIQUETTES CONFORMES

RÉDUCTION DU GASPILLAGE DE CONSOMMABLES

Un travail impeccable sur le terrain

Optimisez vos performances grâce aux consommables Brady



DATAKOM ET TÉLÉCOM

- Conformité assurée par les étiquettes auto-protégées et les étiquettes drapeaux
- Communication de plus d'informations grâce à l'impression bord à bord
- Meilleure communication avec les étiquettes pour panneaux de connexion et plaques frontales



ÉLECTRICITÉ, FILS ET CÂBLES

- Utilisation d'un seul outil pour plusieurs applications sur site
- Création d'étiquettes à l'aide d'options prédéfinies
- Réalisation de tâches difficiles grâce aux étiquettes à enrouler, aux manchons, aux étiquettes non adhésives et aux étiquettes drapeaux



IDENTIFICATION GÉNÉRALE

- Réalisation de plus de tâches grâce à des tailles, couleurs et matériaux supplémentaires
- Localisation facile des équipements, des biens et des lots
- Utilisation dans les environnements difficiles grâce aux consommables dédiés



Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés

Les consommables Authentic fonctionnent parfaitement avec les étiqueteuses Brady afin d'offrir des performances et une fiabilité inégalées. Optez pour la meilleure qualité d'impression avec les consommables Authentic.

Identification télé/datacom



Étiquettes pour panneaux de connexion, baies de brassage et boîtier de connexion

Créez très facilement les étiquettes dont vous avez besoin. Créez une étiquette pour baies de brassage sérialisée formatée pour l'aposer sur votre équipement ou pour étiqueter vos ports, connecteurs et prises avec des étiquettes adhésives ou des inserts.

- Développé pour résister à l'abrasion et aux basses températures
- Conçues pour résister à l'exposition à de nombreux solvants
- Forte adhérence aux métaux texturés, surfaces peintes à la poudre et plastiques à faible énergie de surface




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Propriétés spécifiques
B-412: Polypropylène							
⊙	M4C-375-412	Noir sur blanc	9,53	—	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
⊙	M4C-475-412	Noir sur blanc	12,07	—	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
⊙	M4C-625-412	Noir sur blanc	15,88	—	6,10 m	1	Inserts non adhésifs
B-422: Polyester							
⊙	M4C-375-422	Noir sur blanc	9,53	—	7,62 m	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
⊙	M4C-475-422	Noir sur blanc	12,07	—	7,62 m	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
⊙	M4C-500-422	Noir sur blanc	12,70	—	7,62 m	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
▲	M4-7-422	Noir sur blanc	12,70	12,70	—	280	Étiquettes pour ports
⊙	M4C-625-422	Noir sur blanc	15,88	—	7,62 m	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
▲	M4-47-422	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480	Étiquettes adhésives individuelles
B-423: Polyester							
⊙	M4C-1000-423	Noir sur blanc	25,40	—	7,62 m	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
B-430: Polyester							
⊙	M4C-1000-430	Noir sur transparent	25,40	—	7,62 m	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
B-483A: Polyester							
▲	M4-47-483	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480	Adhésif ultra-puissant ; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
B-595: Vinyle							
⊙	M4C-500-595-YL-BK	Noir sur jaune	12,70	—	7,62 m	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-500-595-CL-WT	Blanc sur transparent	12,70	—	6,10 m	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-750-595-CL-WT	Blanc sur transparent	19,05	—	6,10 m	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-750-595-YL-BK	Noir sur jaune	19,05	—	7,62 m	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure

Comment lire une référence de commande : par exemple, M4-91-427-YL

M4	-	91	-	427	-	YL
M4 : étiquette prédécoupée		Code de taille de l'étiquette		Numéro de consommable Brady (numéro B)		Couleur en option
M4C : étiquette continue						

Identification télé/datacom




Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés



Étiquettes pour armoires, racks, structures et blocs signalétiques

Des matériaux durables, faciles à insérer ou à coller, offrant une identification clairement lisible pour garantir une maintenance rapide, courante ou non, ainsi que des réparations d'urgence pour assurer le bon fonctionnement de l'infrastructure.



- Souples, avec adhésifs puissants, pour une adhérence simple et de longue durée
- Différentes tailles, divers matériaux durables
- Plaques signalétiques avec une finition métallisée

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Propriétés spécifiques
B-422: Polyester							
▲	M4-89-422	Noir sur blanc	12,70	38,10	—	180	Étiquettes adhésives individuelles
▲	M4-90-422	Noir sur blanc	19,05	38,10	—	180	Étiquettes adhésives individuelles
⊙	M4C-1000-422	Noir sur blanc	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
▲	M4-47-422	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480	Étiquettes adhésives individuelles
▲	M4-49-422	Noir sur blanc	25,40	25,40	—	260	Étiquettes adhésives individuelles
B-423: Polyester							
⊙	M4C-1000-423	Noir sur blanc	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
B-428: Polyester métallisé							
☁	M4-92-428-BB	Noir du gris clair	12,70	28,70	—	239	Étiquettes avec finition métallisée pour plaques signalétiques et d'identification
▲	M4-47-428	Noir du gris clair	25,40	12,70	—	480	Étiquettes avec finition métallisée pour plaques signalétiques et d'identification
▲	M4-60-428	Noir du gris clair	25,40	50,80	—	140	Étiquettes avec finition métallisée pour plaques signalétiques et d'identification
B-430: Polyester							
⊙	M4C-1000-430	Noir sur transparent	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
B-483A: Polyester							
▲	M4-61-483	Noir sur blanc	12,70	50,80	—	80	Adhésif ultra-puissant ; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
▲	M4-60-483	Noir sur blanc	25,40	50,80	—	140	Adhésif ultra-puissant ; conçues pour les surfaces peintes à la poudre
B-595: Vinyle							
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	Noir sur jaune	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	Blanc sur transparent	25,40	—	6,10	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure

Identification télé/datacom

Étiquetage d'équipements, de composants à l'intérieur des tableaux, de systèmes de climatisation et d'engrenages de puissance

L'efficacité opérationnelle est également cruciale dans les zones d'ombre des datacenters afin de garantir la disponibilité et le transfert de données qualitatives. Une identification claire peut faciliter et optimiser les tâches des techniciens de réparation ou de maintenance de datacenter.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Propriétés spécifiques
B-422: Polyester							
▲	M4-90-422	Noir sur blanc	19,05	38,10	—	180	Étiquettes adhésives individuelles
⊙	M4C-1000-422	Noir sur blanc	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
▲	M4-49-422	Noir sur blanc	25,40	25,40	—	260	Étiquettes adhésives individuelles
B-423: Polyester							
⊙	M4C-1000-423	Noir sur blanc	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
B-428: Polyester métallisé							
☁	M4-92-428-BB	Noir du gris clair	12,70	28,70	—	239	Étiquettes avec finition métallisée pour plaques signalétiques et d'identification
▲	M4-47-428	Noir du gris clair	25,40	12,70	—	480	Étiquettes avec finition métallisée pour plaques signalétiques et d'identification
▲	M4-60-428	Noir du gris clair	25,40	50,80	—	140	Étiquettes avec finition métallisée pour plaques signalétiques et d'identification
B-430: Polyester							
⊙	M4C-1000-430	Noir sur transparent	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives : sorties, panneaux de connexion, bandes continues, à découper sur mesure
B-595: Vinyle							
▲	M4-7-595	Noir sur blanc	12,70	12,70	—	280	Étiquettes adhésives individuelles
▲	M4-11-595	Noir sur blanc	19,05	12,70	—	360	Étiquettes adhésives individuelles
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	Noir sur jaune	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	Noir sur orange	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-1000-595-BL-WT	Blanc sur bleu	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-1000-595-RD-WT	Blanc sur rouge	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-1000-595-CL-BK	Noir sur transparent	25,40	—	6,10	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-1000-595-GN-WT	Blanc sur vert	25,40	—	7,62	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
⊙	M4C-1000-595-CL-WT	Blanc sur transparent	25,40	—	6,10	1	Bandes adhésives, à découper sur mesure
▲	M4-17-595	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	360	Étiquettes adhésives individuelles
▲	M4-49-595	Noir sur blanc	25,40	25,40	—	160	Étiquettes adhésives individuelles

Étiquettes pour tours 5G, armoires routières et fosses

Améliorez la visibilité dans les environnements peu éclairés ou dans des conditions climatiques défavorables grâce à ce consommable réfléchissant.






Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-584: Ruban réfléchissant				
⊙	M4C-500-584	Noir sur blanc	12,70	6,10
⊙	M4C-500-584-YL	Noir sur jaune	12,70	6,10
⊙	M4C-750-584	Noir sur blanc	19,05	6,10
⊙	M4C-750-584-YL	Noir sur jaune	19,05	6,10



Identification télé/datacom



Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés



Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Marqueurs auto-protégés avec zone imprimable blanche ou jaune et zone transparente non imprimable s'enroulant autour des fils et câbles pour surprotéger le texte imprimé.

- Conçus pour adhérer aux surfaces très incurvées, fils et câbles
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté

Dia-gramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Étiquettes par rouleau	Gamme de diamètre de fil (mm)	Application datacom
B-427: Vinyle auto-protégé										
▲	M4-135-427-AW*	Noir sur blanc	6,35	27,94	—	6,35	27,94	240	4,00 - 8,00	CAT 5, CAT 6
▶	M4-11-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	19,05	—	12,70	9,53	360	2,00 - 3,00	UTP 4 paires cuivre, CAT 6
▶	M4-47-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	25,40	—	12,70	9,53	360	2,70 - 5,10	2 paires fibre/coaxial, Câbles à fibre optique, mode simple ou multiple
▶	M4-102-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	31,75	—	12,70	9,53	200	3,40 - 7,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-89-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	38,10	—	12,70	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-48-427	Noir sur blanc, transparent	19,05	25,40	—	19,05	9,53	200	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
▶	M4-90-427	Noir sur blanc, transparent	19,05	38,10	—	19,05	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▲	M4C-750-427	Noir sur blanc, transparent	19,05	—	7,62 m	9,53	—	1	2,00 - 3,00	CAT 5, CAT 6
▶	M4-136-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	19,05	—	25,40	9,53	340	2,00 - 3,00	CAT 6, UTP 4 paires cuivre
▶	M4-49-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	25,40	—	25,40	9,53	260	2,70 - 5,10	2 paires fibre/coaxial, Câbles à fibre optique, mode simple ou multiple
▶	M4-143-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	31,75	—	25,40	12,70	200	3,40 - 6,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-91-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	38,10	—	25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-91-427-YL	Noir sur jaune, transparent	25,40	38,10	—	25,40	12,70	180	4,00 - 8,10	CAT 5, CAT 6
▶	M4-51-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	63,50	—	25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25 paires cuivre, 4 à 12 paires fibre, Coaxial
▶	M4-51-427-YL	Noir sur jaune, transparent	25,40	63,50	—	25,40	19,05	110	6,70 - 14,20	25 paires cuivre, 4 à 12 paires fibre, Coaxial
▶	M4-53-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	101,60	—	25,40	25,40	70	10,80 - 24,30	24 paires fibre, Verticales, CAT 7
▶	M4-53-427-YL	Noir sur jaune, transparent	25,40	101,60	—	25,40	25,40	70	10,80 - 24,30	24 paires fibre, Verticales, CAT 7

* Les références de commandes terminant par « AW » indiquent toutes les étiquettes blanches sans zone transparente.


Identification télé/datacom



Étiquettes d'identification de fils auto-protégées en vinyle à haute adhérence à enrouler

Les étiquettes en vinyle à haute adhérence auto-protégées à enrouler B-417 sont idéales pour les conditions difficiles, notamment les environnements très humides, les fils de petit diamètre et les nouveaux matériaux de gainage de fils.

- Adhérence fiable et longue durée aux fils de petit diamètre
- Forte adhérence à un large éventail de matériaux de gainage de fils, tels que le Téflon™, le silicone, le PVC classique et tressé




Dia-gramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Étiquettes par rouleau	Gamme de diamètre de fil (mm)
B-417: Vinyle auto-protégé								
▶	M4-11-417	Noir sur blanc, transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	360	2,00 - 3,00
▶	M4-48-417	Noir sur blanc, transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	200	2,00 - 3,00
▶	M4-136-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	19,05	25,40	9,53	340	2,00 - 3,00
▶	M4-49-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	260	2,70 - 5,11
▶	M4-143-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	200	3,40 - 6,10
▶	M4-91-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	180	4,00 - 8,10
▶	M4-51-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	110	6,70 - 14,20
▶	M5-116-417	Noir sur blanc, transparent	38,10	63,50	38,10	19,05	80	6,70 - 14,20



Marqueurs de fils et de câbles auto-protégés rotatifs

L'étiquette auto-protégée rotative B-427 peut être pivotée autour d'un câble grâce à sa zone imprimable non adhésive et son film autocollant translucide enroulable.

- Identification plus rapide des câbles grâce à une étiquette rotative visible sous tous les angles
- Étiquette de qualité industrielle qui reste en place et lisible sur les câbles et les composants
- Rotation facile autour de vos câbles CAT 5 et à fibres optiques, sans aucun résidu d'adhésif ou morceau d'étiquette collé à vos fils



Dia-gramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Étiquettes par rouleau	Gamme de diamètre de fil (mm)
B-427: Vinyle auto-protégé								
RO	M4-206-RO-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	44,45	12,70	17,78	110	2,70 - 5,13
RO	M4-207-RO-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	69,85	12,70	27,94	70	4,00 - 8,07
RO	M4-211-RO-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	30,48	25,40	12,70	150	2,00 - 3,65
RO	M4-203-RO-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	44,45	25,40	17,78	110	2,70 - 5,13
RO	M4-209-RO-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	69,85	25,40	27,94	70	4,00 - 8,07



Identification télé/datacom



Étiquettes drapeaux pour câbles

Pré-formatés avec deux zones imprimables, pour plier facilement l'étiquette autour des fils et créer une étiquette drapeau imprimée recto verso.





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Étiquettes par rouleau
B-425A: Polypropylène						
	M4-1-425-FP	Noir sur blanc	20,02	29,97	—	120
B-483A: Polyester						
	M4-61-483	Noir sur blanc	12,70	50,80	—	80
	M4-60-483	Noir sur blanc	25,40	50,80	—	140
	M4-47-483	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480
	M4-214-483	Noir sur blanc	25,40	50,80	25,40	140
B-499: Tissu nylon						
	M4C-375-499	Noir sur blanc	9,53	—	—	1
	M4C-500-499	Noir sur blanc	12,70	—	—	1
	M4C-750-499	Noir sur blanc	19,05	—	—	1
	M4-141-499	Noir sur blanc	25,40	57,15	—	90



Matériau à crochets imprimable BradyGrip™

Le matériau à crochets imprimable BradyGrip™ est une solution unique qui facilite l'impression et le positionnement d'une identification sur les faisceaux de câbles. Son dos accrochable facilite son repositionnement ou son retrait et évite ainsi toute modification coûteuse. Il vous suffit de l'imprimer et de le positionner. C'est un jeu d'enfant.

- Optimisez votre temps de disponibilité grâce à une identification imprimable et plus rapide des faisceaux de câbles.
- Appliquez, repositionnez et retirez grâce à un matériau prêt à imprimer et positionner.
- Offre une alternative non endommageante aux colliers de serrage en nylon.
- Personnalisez les étiquettes selon vos besoins en imprimant sur des matériaux de différentes largeurs.
- Produit VELCRO® Brand ONE-WRAP® non inclus à l'achat.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Plage de diamètres des colliers de serrage Velcro® One-Wrap® à utiliser avec BradyGrip™ (mm)
B-414: Polyester					
	M4C-250-414	Noir sur blanc	6,35	3,66	10 - 13
	M4C-500-414	Noir sur blanc	12,70	3,66	13 - 16
	M4C-750-414	Noir sur blanc	19,05	3,66	20 - 50



Identification électrique



Manchons pour marquage de fils PermaSleeve® PS

Marquez les câbles de façon permanente grâce aux manchons en polyoléfine thermorétractables durables PermaSleeve PS, spécialement conçus pour les applications de marquage de fils et câbles rigoureuses.

- **Durables** : auto-extinguibles et résistantes aux températures extrêmes, aux rayons UV, aux produits chimiques, aux carburants et à l'huile
- **Efficaces** : rétractation rapide avec un taux de rétreint de 3:1 ; adhérence permanente aux fils avec un pistolet thermique
- **Certifiés** : conformes à la norme UL 224, à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863) et aux normes SAE AS23053/5 (classe 1), SAE AS-81531 et MIL-STD-202




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Gamme de diamètre de fil (mm)	Étiquettes par rouleau
B-342: Polyoléfine thermorétractable							
	M4-125-075-342	Noir sur blanc	19,05	5,97	—	1,17 - 2,79	80
	M4-187-075-342	Noir sur blanc	19,05	8,51	—	1,57 - 3,81	80
	M4-250-075-342	Noir sur blanc	19,05	11,15	—	2,39 - 5,46	80
	M4-375-075-342	Noir sur blanc	19,05	16,38	—	3,18 - 8,13	80
	M4C-125-342	Noir sur blanc	—	5,97	2,13	1,17 - 2,79	1
	M4C-125-342-YL	Noir sur jaune	—	5,97	2,13	1,17 - 2,79	1
	M4C-187-342	Noir sur blanc	—	8,51	2,13	1,57 - 3,81	1
	M4C-187-342-YL	Noir sur jaune	—	8,51	2,13	1,57 - 3,81	1
	M4C-250-342	Noir sur blanc	—	11,15	2,13	2,39 - 5,46	1
	M4C-250-342-YL	Noir sur jaune	—	11,15	2,13	2,39 - 5,46	1
	M4C-375-342	Noir sur blanc	—	16,38	2,13	3,18 - 8,13	1





Manchons sans halogènes et à faible dégagement de fumée PermaSleeve pour marquage de fils

Marquez les fils et les câbles de façon permanente grâce aux consommables en polyoléfine sans halogènes et à faible dégagement de fumée B-7641, conçus pour les secteurs des transports en commun et maritime, où des consommables de marquage de fils résistants au feu et à faible dégagement de fumée sont nécessaires

- **Durables** : résistants au feu et aux températures comprises entre -30 et 105 °C
- **Efficaces** : rétractation rapide avec un taux de rétreint de 2:1 ; adhérence permanente aux fils avec un pistolet thermique
- **Certifiés** : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)

Diagramme	Référence	Couleur	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Gamme de diamètre de fil (mm)	Étiquettes par rouleau
B-7641: Polyoléfine thermorétractable						
	M4C-125-7641	Noir sur blanc	5,97	1,68	1,57 - 2,79	1
	M4C-125-7641-YL	Noir sur jaune	5,97	1,68	1,57 - 2,79	1
	M4C-187-7641	Noir sur blanc	8,51	1,68	2,39 - 3,81	1
	M4C-187-7641-YL	Noir sur jaune	8,51	1,68	2,39 - 3,81	1
	M4C-250-7641	Noir sur blanc	11,15	1,68	3,18 - 5,46	1
	M4C-250-7641-YL	Noir sur jaune	11,15	1,68	3,18 - 5,46	1
	M4C-375-7641	Noir sur blanc	16,38	1,68	4,78 - 8,13	1
	M4C-375-7641-YL	Noir sur jaune	16,38	1,68	4,78 - 8,13	1





Marqueurs de fils et câbles auto-protégés

Marqueurs auto-protégés avec zone imprimable blanche ou jaune et zone transparente non imprimable s'enroulant autour des fils et câbles pour surprotéger le texte imprimé.

- Conçus pour adhérer aux surfaces très incurvées, fils et câbles
- Résistance supérieure à l'abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile et à la saleté




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Gamme de diamètre de fil (mm)	Étiquettes par rouleau
B-427: Vinyle auto-protégé									
▲	M4-135-427-AW*	Noir sur blanc	6,35	27,94	—	6,35	27,94	4,00 - 8,00	240
▶	M4-11-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	19,05	—	12,70	9,53	2,00 - 3,00	360
▶	M4-47-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	25,40	—	12,70	9,53	2,70 - 5,10	360
▶	M4-102-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	31,75	—	12,70	9,53	3,40 - 7,10	200
▶	M4-89-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	38,10	—	12,70	12,70	4,00 - 8,10	180
▶	M4-48-427	Noir sur blanc, transparent	19,05	25,40	—	19,05	9,53	2,00 - 3,00	200
▶	M4-90-427	Noir sur blanc, transparent	19,05	38,10	—	19,05	12,70	4,00 - 8,10	180
▲	M4C-750-427	Noir sur blanc, transparent	19,05	—	7,62 m	9,53	—	2,00 - 3,00	1
▶	M4-136-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	19,05	—	25,40	9,53	2,00 - 3,00	340
▶	M4-49-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	25,40	—	25,40	9,53	2,70 - 5,10	260
▶	M4-143-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	31,75	—	25,40	12,70	3,40 - 6,10	200
▶	M4-91-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	38,10	—	25,40	12,70	4,00 - 8,10	180
▶	M4-91-427-YL	Noir sur jaune, transparent	25,40	38,10	—	25,40	12,70	4,00 - 8,10	180
▶	M4-51-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	63,50	—	25,40	19,05	6,70 - 14,20	110
▶	M4-51-427-YL	Noir sur jaune, transparent	25,40	63,50	—	25,40	19,05	6,70 - 14,20	110
▶	M4-53-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	101,60	—	25,40	25,40	10,80 - 24,30	70
▶	M4-53-427-YL	Noir sur jaune, transparent	25,40	101,60	—	25,40	25,40	10,80 - 24,30	70

*Les références de commande se terminant par « AW » indiquent toutes les étiquettes blanches sans zone transparente.



Étiquettes d'identification de fils auto-protégées en vinyle à haute adhérence à enrouler

Les étiquettes en vinyle à haute adhérence auto-protégées à enrouler B-417 sont idéales pour les conditions difficiles, notamment les environnements très humides, les fils de petit diamètre et les nouveaux matériaux de gainage de fils.

- Adhérence fiable et longue durée aux fils de petit diamètre
- Forte adhérence à un large éventail de matériaux de gainage de fils, tels que le Téflon™, le silicone, le PVC classique et tressé




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Étiquettes par rouleau	Gamme de diamètre de fil (mm)
B-417: Vinyle auto-protégé								
▶	M4-11-417	Noir sur blanc, transparent	12,70	19,05	12,70	9,53	360	2,00 - 3,00
▶	M4-48-417	Noir sur blanc, transparent	19,05	25,40	19,05	9,53	200	2,00 - 3,00
▶	M4-136-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	19,05	25,40	9,53	340	2,00 - 3,00
▶	M4-49-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	25,40	25,40	9,53	260	2,70 - 5,11
▶	M4-143-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	31,75	25,40	12,70	200	3,40 - 6,10
▶	M4-91-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	38,10	25,40	12,70	180	4,00 - 8,10
▶	M4-51-417	Noir sur blanc, transparent	25,40	63,50	25,40	19,05	110	6,70 - 14,20
▶	M5-116-417	Noir sur blanc, transparent	38,10	63,50	38,10	19,05	80	6,70 - 14,20

Marqueurs de borniers

Ces marqueurs spécialement conçus sont dotés d'un adhésif unique, qui offre une excellente tenue sur toutes sortes de plastiques synthétiques et de matériaux composites dont les couvercles de tableaux électriques sont composés. Les bandes continues de largeur faible ou moyenne sont spécialement conçues pour une application et un alignement faciles sur les disjoncteurs.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B-422: Polyester					
○	M4C-375-422	Noir sur blanc	9,53	7,62 m	1
○	M4C-475-422	Noir sur blanc	12,07	7,62 m	1
○	M4C-625-422	Noir sur blanc	15,88	7,62 m	1

Ces rubans plus grands peuvent être également appliqués sur un couvercle :

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B-422: Polyester					
○	M4C-500-422	Noir sur blanc	12,70	7,62 m	1
○	M4C-1000-422	Noir sur blanc	25,40	7,62 m	1
B-423: Polyester					
○	M4C-1000-423	Noir sur blanc	25,40	7,62 m	1
B-430: Polyester					
○	M4C-1000-430	Noir sur transparent	25,40	7,62 m	1



Identification électrique



Marqueurs de fils et de câbles auto-protégés rotatifs

L'étiquette auto-protégée rotative B-427 peut être pivotée autour d'un câble grâce à sa zone imprimable non adhésive et son film autocollant translucide enroulable.

- Identification plus rapide des câbles grâce à une étiquette rotative visible sous tous les angles
- Étiquette de qualité industrielle qui reste en place et lisible sur les câbles et les composants





Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Gamme de diamètre de fil (mm)	Étiquettes par rouleau
B-427: Vinyle auto-protégé								
	M4-206-R0-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	44,45	12,70	17,78	2,70 - 5,13	110
	M4-207-R0-427	Noir sur blanc, transparent	12,70	69,85	12,70	27,94	4,00 - 8,07	70
	M4-211-R0-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	30,48	25,40	12,70	2,00 - 3,65	150
	M4-203-R0-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	44,45	25,40	17,78	2,70 - 5,13	110
	M4-209-R0-427	Noir sur blanc, transparent	25,40	69,85	25,40	27,94	4,00 - 8,07	70



Marqueurs à enrouler pour fils et câbles

Tissu vinyle durable à enrouler autour des fils et câbles, composé d'un adhésif permettant au marqueur d'être retiré proprement et repositionné si nécessaire.

- Conception en tissu vinyle et adhésif unique
- Le choix idéal pour marquer de part et d'autre un fil devant être raccourci avant l'extrémité




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Gamme de diamètre de fil (mm)	Étiquettes par rouleau
B-498: Tissu vinyle						
	M4-7-498	Noir sur blanc	12,70	12,70	4,00 - 8,10	240
	M4-11-498	Noir sur blanc	19,05	12,70	4,00 - 8,10	220
	M4-131-498	Noir sur blanc	25,40	12,70	4,00 - 8,10	180
	M4-91-498	Noir sur blanc	25,40	38,10	10,80 - 20,19	120
	M4-48-498	Noir sur blanc	25,40	19,05	6,70 - 14,20	180
	M4-49-498	Noir sur blanc	25,40	25,40	7,11 - 13,11	160



Identification électrique

Marqueurs de borniers

Leur conception en tissu vinyle et adhérence simplement unique leur confèrent une excellente tenue, mais permettent néanmoins un retrait et un repositionnement propres.

- Étiquette continue de faible largeur, spécialement conçue pour s'aligner aux borniers et panneaux de connexion
- Le logiciel peut auto-sérialiser ces étiquettes pour un gain de temps


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)
B-498: Tissu vinyle				
	M4C-240-498	Noir sur blanc	6,10	4,88 m
	M4C-318-498	Noir sur blanc	8,08	4,88 m
	M4C-375-498	Noir sur blanc	9,53	6,10 m



Étiquettes pour panneaux de contrôle et tableaux électriques


Matériaux durables pour identifier rapidement les tableaux de contrôle et les tableaux électriques.

Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
B-422: Polyester						
	M4C-625-422	Noir sur blanc	15,88	—	7,62 m	1
B-423: Polyester						
	M4C-1000-423	Noir sur blanc	25,40	—	7,62 m	1
B-428: Polyester métallisé						
	M4-47-428	Noir du gris clair	25,40	12,70	—	480
	M4-60-428	Noir du gris clair	25,40	50,80	—	140
B-430: Polyester						
	M4C-1000-430	Noir sur transparent	25,40	—	7,62 m	1



Aimant disponible

L'étiqueteuse M410 peut être équipée d'un aimant très résistant qui permet une utilisation mains-libres. Appliquez l'aimant à l'arrière de votre étiqueteuse, puis placez-la sur une surface magnétique.





Identification électrique



Marqueurs pour composants électriques et d'automatisation

Différents formats, couleurs et types d'étiquettes pour marquer les relais, solénoïdes, commutateurs, moteurs d'entraînement et autres composants.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
B-422: Polyester						
⊙	M4C-500-422	Noir sur blanc	12,70	—	7,62 m	1
▲	M4-7-422	Noir sur blanc	12,70	12,70	—	280
▲	M4-89-422	Noir sur blanc	12,70	38,10	—	180
▲	M4-90-422	Noir sur blanc	19,05	38,10	—	180
⊙	M4C-1000-422	Noir sur blanc	25,40	—	7,62 m	1
▲	M4-47-422	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480
▲	M4-49-422	Noir sur blanc	25,40	25,40	—	260
B-423: Polyester						
⊙	M4C-1000-423	Noir sur blanc	25,40	—	7,62 m	1
B-428: Polyester métallisé						
⊙	M4-92-428-BB	Noir du gris clair	12,70	28,70	—	239
▲	M4-47-428	Noir du gris clair	25,40	12,70	—	480
▲	M4-60-428	Noir du gris clair	25,40	50,80	—	140
B-430: Polyester						
⊙	M4C-1000-430	Noir sur transparent	25,40	—	7,62 m	1
B-483A: Polyester						
▲	M4-61-483	Noir sur blanc	12,70	50,80	—	80
▲	M4-60-483	Noir sur blanc	25,40	50,80	—	140
▲	M4-47-483	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480
B-499: Tissu nylon						
⊙	M4C-375-499	Noir sur blanc	9,53	—	4,88 m	1
⊙	M4C-500-499	Noir sur blanc	12,70	—	4,88 m	1
⊙	M4C-750-499	Noir sur blanc	19,05	—	4,88 m	1
▲	M4-11-499	Noir sur blanc	19,05	12,70	—	220
▲	M4-130-499	Noir sur blanc	20,96	9,53	—	220
▲	M4-131-499	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	180
▲	M4-128-499	Noir sur blanc	48,26	25,40	—	100
B-595: Vinyle						
▲	M4-7-595	Noir sur blanc	12,70	12,70	—	280
▲	M4-11-595	Noir sur blanc	19,05	12,70	—	360
▲	M4-17-595	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	360
▲	M4-49-595	Noir sur blanc	25,40	25,40	—	160
⊙	M4C-500-595-YL-BK	Noir sur jaune	12,70	—	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-YL-BK	Noir sur jaune	19,05	—	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-YL-BK	Noir sur jaune	25,40	—	7,62 m	1
⊙	M4C-500-595-OR-BK	Noir sur orange	12,70	—	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-OR-BK	Noir sur orange	19,05	—	7,62 m	1
⊙	M4C-1000-595-OR-BK	Noir sur orange	25,40	—	7,62 m	1

Identification d'équipements et de sécurité




Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés

Etiquettes pour compartiments, étagères, magasin, industrie générale et de type réfléchissant

Choisissez parmi plusieurs matériaux et types d'étiquettes offrant un adhésif puissant, pour utilisation dans des applications industrielles et commerciales. Etiquettes pour compartiments, étagères, magasin, industrie, idéales pour les applications commerciales/industrielles ; étiquettes réfléchissantes pour utilisations en environnement de faible luminosité ou de conditions climatiques défavorables.

- Recommandées pour les surfaces texturées et à faible énergie de surface
- Les étiquettes réfléchissantes sont idéales pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture


Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
B-403: Papier						
⊙	M4C-750-403	Noir sur blanc	19,05	—	7,62 m	1
B-422: Polyester						
⊙	M4C-375-422	Noir sur blanc	9,53	—	7,62 m	1
⊙	M4C-475-422	Noir sur blanc	12,07	—	7,62 m	1
▲	M4-7-422	Noir sur blanc	12,70	12,70	—	280
▲	M4-89-422	Noir sur blanc	12,70	38,10	—	180
⊙	M4C-500-422	Noir sur blanc	12,70	—	7,62 m	1
▲	M4-90-422	Noir sur blanc	19,05	38,10	—	180
▲	M4-47-422	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480
▲	M4-49-422	Noir sur blanc	25,40	25,40	—	260
⊙	M4C-1000-422	Noir sur blanc	25,40	—	7,62 m	1
B-423: Polyester						
⊙	M4C-1000-423	Noir sur blanc	25,40	—	7,62 m	1
B-430: Polyester						
⊙	M4C-1000-430	Noir sur transparent	25,40	—	7,62 m	1
B-483A: Polyester						
▲	M4-61-483	Noir sur blanc	12,70	50,80	—	80
▲	M4-47-483	Noir sur blanc	25,40	12,70	—	480
▲	M4-60-483	Noir sur blanc	25,40	50,80	—	140
B-499: Tissu nylon						
▲	M4-11-499	Noir sur blanc	19,05	12,70	—	220
▲	M4-22-499	Noir sur blanc	25,40	76,20	—	100
▲	M4-128-499	Noir sur blanc	48,26	25,40	—	100
B-584: Ruban réfléchissant						
⊙	M4C-500-584	Noir sur blanc	12,70	—	6,10 m	1
⊙	M4C-500-584-YL	Noir sur jaune	12,70	—	6,10 m	1
⊙	M4C-750-584	Noir sur blanc	19,05	—	6,10 m	1
⊙	M4C-750-584-YL	Noir sur jaune	19,05	—	6,10 m	1
B-595: Vinyle						
⊙	M4C-500-595-RD-WT	Blanc sur rouge	12,70	—	7,62 m	1
⊙	M4C-750-595-RD-WT	Blanc sur rouge	19,05	—	7,62 m	1
▲	M4-22-595	Noir sur blanc	25,40	76,20	—	100
⊙	M4C-1000-595-RD-WT	Blanc sur rouge	25,40	—	7,62 m	1



Identification d'équipements et de sécurité



Profitez d'une expérience d'étiquetage supérieure grâce aux consommables Brady Authentic optimisés



Vinyle repositionnable

Le meilleur choix pour le marquage intérieur lorsqu'un repositionnement fréquent est requis, comme par exemple sur les étagères. L'adhésif spécial facilite le retrait de l'étiquette et permet de la réappliquer.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
B-581: Vinyle					
	M4C-1000-581-WT	Noir sur blanc	25,40	7,62 m	1
	M5C-1500-581-WT	Noir sur blanc	38,10	7,62 m	1



Etiquettes d'équipements et de sécurité pour usage en extérieur/intérieur

Vinyle souple, s'adaptant bien aux surfaces lisses ou rugueuses, de type tuyauteries, murs, portes, panneaux, étagères, compartiments et équipements. Avec une durée de vie de 8 à 10 ans* en extérieur, ces étiquettes offrent une excellente résistance aux huiles, détergents, saleté, poussières et de nombreux solvants.

- Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant.
- Adapté à diverses applications, y compris les étiquettes 5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes de produits chimiques, etc.




Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
B-595: Vinyle					
	M4C-500-595-BL-WT	Blanc sur bleu	12,70	7,62 m	1
	M4C-750-595-BL-WT	Blanc sur bleu	19,05	7,62 m	1
	M4C-1000-595-BL-WT	Blanc sur bleu	25,40	7,62 m	1
	M4C-500-595-BK-WT	Blanc sur noir	12,70	7,62 m	1
	M4C-750-595-BK-WT	Blanc sur noir	19,05	7,62 m	1


* La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du matériau. La résistance de 8 à 10 ans en extérieur ne s'applique qu'aux étiquettes en vinyle; la durabilité du ruban peut varier. Le polyester surlaminé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Identification d'équipements et de sécurité

Etiquettes d'équipements et de sécurité pour usage en extérieur/intérieur (suite)



Diagramme	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Etiquettes par rouleau
B-595: Vinyle					
	M4C-1000-595-BK-WT	Blanc sur noir	25,40	7,62 m	1
	M4C-500-595-RD-WT	Blanc sur rouge	12,70	7,62 m	1
	M4C-750-595-RD-WT	Blanc sur rouge	19,05	7,62 m	1
	M4C-1000-595-RD-WT	Blanc sur rouge	25,40	7,62 m	1
	M4C-375-595-RD-WT	Blanc sur rouge	9,53	7,62 m	1
	M4C-500-595-CL-WT	Blanc sur transparent	12,70	6,10 m	1
	M4C-750-595-CL-WT	Blanc sur transparent	19,05	6,10 m	1
	M4C-1000-595-CL-WT	Blanc sur transparent	25,40	6,10 m	1
	M4C-500-595-GN-WT	Blanc sur vert	12,70	7,62 m	1
	M4C-750-595-GN-WT	Blanc sur vert	19,05	7,62 m	1
	M4C-1000-595-GN-WT	Blanc sur vert	25,40	7,62 m	1
	M4C-500-595-WT-BK	Noir sur blanc	12,70	7,62 m	1
	M4C-750-595-WT-BK	Noir sur blanc	19,05	7,62 m	1
	M4C-1000-595-WT-BK	Noir sur blanc	25,40	7,62 m	1
	M4C-375-595-WT-BK	Noir sur blanc	9,53	7,62 m	1
	M4C-500-595-YL-BK	Noir sur jaune	12,70	7,62 m	1
	M4C-750-595-YL-BK	Noir sur jaune	19,05	7,62 m	1
	M4C-1000-595-YL-BK	Noir sur jaune	25,40	7,62 m	1
	M4C-375-595-YL-BK	Noir sur jaune	9,53	7,62 m	1
	M4C-500-595-OR-BK	Noir sur orange	12,70	7,62 m	1
	M4C-750-595-OR-BK	Noir sur orange	19,05	7,62 m	1
	M4C-1000-595-OR-BK	Noir sur orange	25,40	7,62 m	1
	M4C-500-595-CL-BK	Noir sur transparent	12,70	6,10 m	1
	M4C-750-595-CL-BK	Noir sur transparent	19,05	6,10 m	1
	M4C-1000-595-CL-BK	Noir sur transparent	25,40	6,10 m	1



* La durée de vie moyenne en extérieur du produit dépend de la définition de la défaillance par l'utilisateur, des conditions climatiques, des techniques de collage et de la couleur du matériau. La résistance de 8 à 10 ans en extérieur ne s'applique qu'aux étiquettes en vinyle; la durabilité du ruban peut varier. Le polyester surlaminé est recommandé pour les environnements difficiles, les expositions à long terme au vent et à la pluie.

Identification en laboratoire

Identification pour la traçabilité des échantillons



Étiquettes de capuchons de tubes

Économisez du temps en utilisant les étiquettes mixtes pour flacon et dessus de flacon : imprimez vos informations en une seule étape.




Diagramme	Référence	Matériau	Propriétés	Diamètre C (mm)	Étiquettes par rouleau
1.5 mL					
×	M4-82-492	B-492	F H L	9,53	240
2.0 mL					
×	M4-83-492	B-492	F H L	12,70	240

Marquage pour le traitement des échantillons



Étiquettes pour centrifugeuses et microcentrifugeuses

Brady propose une vaste gamme d'étiquettes pour centrifugeuses, tubes Eppendorf et PCR. Lors de l'application d'une étiquette auto-protégée, nous vous recommandons d'éviter de toucher la face adhésive lorsque vous l'enroulez autour d'un flacon ou d'un tube, pour une adhérence maximale.




Diagramme	Référence	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur C (mm)	Diamètre C (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Étiquettes par rouleau
0,5 mL										
○	M4C-500-461	B-461	F N A H S L	12,70	—	7,62	—	—	—	1
○	M4C-500-492	B-492	F N H L	12,70	—	7,62	—	—	—	1
▲	M4-130-492	B-492	F N H L	20,96	9,53	—	—	—	—	220
▲	M4-131-492	B-492	F N H L	25,40	12,70	—	—	—	—	180
▶	M4-124-461	B-461	F N A H S L	41,91	12,70	—	—	19,05	12,70	180
▶	M4-72-461	B-461	F N A H S L	44,45	12,70	—	—	19,05	12,70	180
▶	M4-74-461	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	—	—	19,05	12,70	140
1,5 mL										
▶	M4-126-461	B-461	F N A H S L	45,72	15,24	—	—	25,40	15,24	180
▶	M4-86-461	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	—	—	25,40	15,24	120
×	M4-82-492	B-492	F H L	—	—	—	9,53	—	—	240
2,0 mL										
×	M4-83-492	B-492	F H L	—	—	—	12,70	—	—	240
4,0 mL										
▲	M4-124-490	B-490	F N H L	12,70	41,91	—	—	—	—	180
8,0 mL										
▲	M4-126-490	B-490	F N H L	45,72	15,24	—	—	—	—	180

F Congélateur N Azote liquide A Autoclave H Bain d'eau bouillante (100°C) S Étiquette auto-protégée L Étiquette à faible épaisseur R Amovible

Identification en laboratoire

Marquage pour le traitement des échantillons

Étiquettes pour lamelles

Brady propose des étiquettes spécialement conçues pour identifier les lamelles et résister à l'exposition aux produits chimiques corrosifs pendant le processus de coloration de lamelles. Elles résistent bien au processus de coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, et assurent une excellente résistance aux produits chimiques, ce qui peut également s'avérer utile dans d'autres environnements de laboratoire.





Diagramme	Référence	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau
▲	M4-81-488	B-488	F A	48,26	6,35	160




Identification pour le stockage des échantillons

Flacons et tubes cryogéniques

Brady propose une gamme d'étiquettes spécialement conçues pour identifier les échantillons de laboratoire destinés à une conservation cryogénique. Ces étiquettes peuvent être utilisées sur des échantillons à température ambiante ou déjà congelés, avec une légère superposition. L'étiquette reste lisible et adhère au conteneur de l'échantillon pendant le traitement, même lorsqu'elle est exposée à une chaleur extrême ou à des produits chimiques tels que le DMSO, le xylène et l'éthanol. Elle assure ainsi l'identification des échantillons dans les conditions les plus difficiles en laboratoire.



Diagramme	Référence	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Longueur C (mm)	Zone imprimable - Largeur PW (mm)	Zone imprimable - Hauteur PH (mm)	Étiquettes par rouleau
0,5 mL									
○	M4C-375-461	B-461	F N A H S L	9,53	—	7,62	—	—	1
○	M4C-500-461	B-461	F N A H S L	12,70	—	7,62	—	—	1
▲	M4-130-492	B-492	F N H L	20,96	9,53	—	—	—	220
▲	M4-131-492	B-492	F N H L	25,40	12,70	—	—	—	180
▶	M4-72-461	B-461	F N A H S L	44,45	12,70	—	19,05	12,70	180
▶	M4-74-461	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	—	19,05	12,70	140
1,5 mL									
▶	M4-126-461	B-461	F N A H S L	45,72	15,24	—	25,40	15,24	180
▶	M4-86-461	B-461	F N A H S L	66,68	15,24	—	25,40	15,24	120
2,0 mL									
○	M4C-1000-7425	B-7425	F N A H	25,40	—	7,62	—	—	1
8,0 mL									
▲	M4-126-490	B-490	F N H L	45,72	15,24	—	—	—	180




F Congélateur N Azote liquide A Autoclave H Bain d'eau bouillante (100°C) S Étiquette auto-protégée L Étiquette à faible épaisseur R Amovible



Identification en laboratoire

Identification pour le stockage des échantillons



Étiquettes pour plaques de puits

Lorsque le suivi total de tous les échantillons est nécessaire, Brady propose une solution pour identifier les plaques de puits. Nos étiquettes pour plaques de puits garantissent un texte et des codes à barres lisibles pour la plupart des environnements de laboratoire.




Diagramme	Référence	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau
	M4-81-488	B-488	F A	48,26	6,35	160

Identification Lean pour les laboratoires



Étiquettes solubles dans l'eau

L'étiquette en papier B-403 soluble dans l'eau de Brady Corporation se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans endommager la surface ou laisser de résidus de colle. L'étiquette B-403 est idéale pour étiqueter les éléments qui nécessitent une nouvelle identification après chaque utilisation.




Diagramme	Référence	Matériau	Propriétés	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau
	M4C-750-403	B-403	R	19,05	7,62	1

- F** Congélateur
- N** Azote liquide
- A** Autoclave
- H** Bain d'eau bouillante (100°C)
- S** Étiquette auto-protégée
- L** Étiquette à faible épaisseur
- R** Amovible

Caractéristiques techniques de l'étiqueteuse M410

Caractéristiques	
Mode d'impression	Transfert thermique
Résolution d'impression (dpi)	300
Vitesse d'impression (mm/s)	33,02 mm/s
Capacité de couleur	Monochrome
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	25,40 mm
Longueur max. d'impression	990,60 mm
Nb d'étiquettes max. par jour	250
Options de connectivité	USB
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Code à barres	Code 128 Code 39
Symboles incorporés	480
Propriétés physiques	
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	152,40 x 292,10 x 88,90
Poids (kg)	1,18 kg
Indicateurs à l'écran	Durée de vie de la batterie Identification du ruban et de la référence d'étiquette Quantité de consommables restante
Massicot	Découpe manuelle Avec rétention d'étiquette
Garantie	2 ans
Résistance à la chute	Résistant à des chutes de 1,2 m



La suite Conception de base de Brady Workstation inclut des applications et des fonctionnalités fondamentales permettant la création d'étiquettes.



Étiqueteuse M410

Numéro d'article	Description
177180	Étiqueteuse M410 version EU*
322719	Étiqueteuse M410 version UK*
322717	Étiqueteuse M410 version EU + suite Brady Workstation**
322721	Étiqueteuse M410 version UK + suite Brady Workstation**

*Cette étiqueteuse M410 est livrée dans une boîte en carton contenant une batterie NiMH rechargeable, un adaptateur secteur, une cartouche d'étiquettes en vinyle B-595, un guide de démarrage rapide, un câble USB, la suite logicielle Conception de base de Brady Workstation et une clé USB contenant le pilote et le manuel d'utilisation.

**Cette étiqueteuse M410 est livrée dans une boîte en carton contenant une batterie NiMH rechargeable, un adaptateur secteur, une cartouche d'étiquettes en vinyle B-595, un guide de démarrage rapide, un câble USB, une licence d'une suite logicielle Brady Workstation et une clé USB contenant le pilote et le manuel d'utilisation.

Accessoires

Numéro d'article	Description
176990	Adaptateur secteur pour imprimantes portables M410, M510, M511, M610 et M611
176991	Aimant pour imprimante portable M410
176993	Batterie rechargeable pour étiqueteuses M410, BMP41 et BMP61
322804	Chargeur rapide EU pour étiqueteuse M410
322805	Chargeur rapide UK pour étiqueteuse M410
176992	Crochet pour étiqueteuse M410
176995	Mallette rigide pour imprimante portable M410
150618	Sac de protection souple pour les imprimantes portables

Kits d'étiqueteuse M410

Numéro d'article	Description
177184	Kit Étiqueteuse portable M410 version EU*
322720	Kit Étiqueteuse portable M410 version UK*
322718	Kit Étiqueteuse portable M410 version EU + suite Brady Workstation**
322722	Kit Étiqueteuse portable M410 version UK + suite Brady Workstation**

*Cette étiqueteuse M410 est livrée dans une mallette rigide contenant une batterie NiMH rechargeable, un adaptateur secteur, une cartouche d'étiquettes en vinyle B-595, un aimant, un crochet, un guide de démarrage rapide, un câble USB, la suite logicielle Conception de base de Brady Workstation et une clé USB contenant le pilote et le manuel d'utilisation.

**Cette étiqueteuse M410 est livrée dans une mallette rigide contenant une batterie NiMH rechargeable, un adaptateur secteur, une cartouche d'étiquettes en vinyle B-595, un aimant, un crochet, un guide de démarrage rapide, un câble USB, une licence d'une suite logicielle Brady Workstation et une clé USB contenant le pilote et le manuel d'utilisation.

SUITE AVANCÉE DE BRADY WORKSTATION

Suite avancée de Brady Workstation:
Identification de produits et fils, Identification de sécurité et d'installations ou Identification en laboratoire. Facilite la création d'un large éventail d'étiquettes et de panneaux.

**Afrique du Sud**

+27 11 704 3295

africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

+49 (0) 6103 7598 660

germany@bradycorp.com

Belgique et Luxembourg

+32 (0) 52 45 78 11

benelux@bradycorp.com

Danemark

+45 66 14 44 00

denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

+34 900 902 993

spain@bradycorp.com

portugal@bradycorp.com

France

+33 (0) 3 20 76 94 48

france@bradycorp.com

Hongrie

+36 23 500 275

hungary@bradycorp.com

Italie

+39 02 26 00 00 22

italy@bradycorp.com

Norvège

+47 70 13 40 00

norway@bradycorp.com

Pays-Bas

+31 (0)70 323 62 98

benelux@bradycorp.com

Qatar, Arabie Saoudite & EAU

+971 4881 2524

me@bradycorp.com

Pologne

+48 22 104 6262

poland@bradycorp.com

République tchèque

+420 776 302 229

czechrepublic@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

+44 (0) 1295 228 288

uk@bradycorp.com

Slovaquie

+421 902 939 406

slovakia@bradycorp.com

Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie

+46 (0) 8 590 057 30

sweden@bradyeurope.com

Turquie

+90 212 264 02 20 / 264 02 21

turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com



Chercher: EUR-M-445-FR



Y6156501

Votre partenaire