



Pushing Performance
Since 1945

Han C module, crimp male (two part)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 003 3003
规格	Han C module, crimp male (two part)
浩亭电子目录	https://harting.com/09140033003

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® C 模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	适用于增加的张应力

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	3
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	1.5 ... 10 mm²
线芯外径	≤4.8 mm
	4.8 ... 6 mm 剥线长度 18 mm
	6 ... 7.5 mm
额定电流	40 A
额定电压	500 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电流按照UL	40 A
额定电压符合UL	600 V



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
剥线长度	9.5 mm 18 mm 线芯外径 $> 4.8 \text{ mm}$
极限温度	$-40 \dots +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$
插拔次数	$\geq 10,000$
备注	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020061
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552