


Bride à visser pour capteurs de niveau

FLANGE PLATE 65-80 D16



Application

Version	pour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL	
Tenue en pression	0,5 bar	0,05 MPa

Données mécaniques

Poids [g]	144,5
Matières	bride: aluminium anodisé; Ecrou: inox; Douille d'écartement: laiton; bague de fixation: FKM
Couple de serrage [Nm]	6...9
Raccordement capteurs	adaptateur autoserrant Ø 16 mm
Raccord process	bride

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------