

Soporte VESA Brazo Articulado para Montaje de Pantallas de hasta 27 Pulgadas - Adaptador VESA de Acero de Servicio Pesado - Montaje VESA

Product ID: ARMPIVOTB



Ahorre espacio valioso en su escritorio/mesa para colocar su monitor en un lugar que facilite su visualización. Este duradero brazo para montaje de monitor en escritorio/mesa facilita la instalación de su pantalla encima de su zona de trabajo. Incluye un brazo articulado que le permite inclinar, girar y rotar su pantalla, para crear un espacio de trabajo más ergonómico, que contribuya a mejorar su productividad.



Instale su monitor con el brazo para ahorrar valioso espacio

Dado que el soporte permite colocar su monitor encima de su escritorio/mesa, ahorra espacio. Permite más espacio para trabajar, ya que se elimina la voluminosa base del monitor de la superficie de su escritorio/mesa. Alternativa rápida y que resulta económica para aprovechar al máximo su espacio de trabajo, ya que crea un entorno de trabajo más productivo alrededor de la estación de trabajo.



Ajuste fácilmente la posición de su monitor

El brazo articulado le ofrece la máxima flexibilidad en su espacio de trabajo. Puede extender el brazo hasta 428mm, girarlo hasta 180 grados e inclinarlo hasta 90 grados, lo cual facilita ajustar el monitor al ángulo perfecto de visión. Permite la suave rotación de la pantalla a hasta 360 grados, lo cual facilita cambiar de posición horizontal a vertical, con el fin de ajustarse a sus requisitos de trabajo. También puede ajustar la altura de su monitor sobre el mástil hasta la posición deseada, a una altura máxima de 450mm.

Diseño de acero resistente

Gracias a su fabricación para servicio pesado, de acero macizo, el soporte para monitor garantiza un rendimiento duradero. El brazo de monitor es capaz de soportar una pantalla plana de 13" a 27" (330 a 685,8mm) de tamaño y 8kg de peso.

Fácil instalación

Este brazo para un monitor facilita el montaje de su pantalla compatible con soporte VESA encima de su escritorio, mesa u otras superficies, ya sea mediante la pieza de sujeción en C incluida o a través del ojal. Para facilitar aún más el montaje, el soporte VESA incluye muescas que le permiten preajustar el tornillo de montaje y luego deslizar el monitor en su sitio y apretar el tornillo. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este brazo para monitor también incluye clips que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de la vista.

El brazo ARMPIVOTB está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa
- Cambie su pantalla de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Features

- El brazo para montaje de monitor en escritorio/mesa tiene capacidad para pantallas de hasta 27" (685,8mm) de tamaño y 8kg de peso
- Este brazo articulado le permite ajustar el ángulo de visión mediante giros de 180° e inclinación de + 45° / - 45°
- Extensión del brazo de hasta 428mm
- Ajuste máximo de la altura: 450mm
- Fabricación en acero de servicio pesado
- Cambie fácilmente de posición horizontal a vertical mediante la rotación total a 360°
- Adjustable height
- Fácil instalación (pieza de sujeción en C para montaje en escritorio/mesa o montaje con ojal), así como sistema integrado de gestión de cables

Hardware	Warranty	5 Years
	Articulado	Sí
	Gestión de cables	Sí
	Montaje en Pared	No
	Número de pantallas admitidas	1
	Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
	Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Rendimiento	Ajuste de la altura	Sí
	Altura máxima	17.7 in [450 mm]
	Capacidad de Carga	17.7 lb [8 kg]
	Extensión máxima del brazo	16.9 in [428 mm]
	Giro / Pivotación	180°
	Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm Agujero en la mesa para ojal de instalación: 10,5 a 50mm
	Inclinación	+ 45° / - 45°
	Rotación de la pantalla	360°
	Tamaño máximo de la pantalla	27in
	Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Características Físicas	Altura del Producto	17.6 in [446 mm]
	Ancho del Producto	4.3 in [108 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	18.2 in [462 mm]
	Peso del Producto	6.6 lb [3 kg]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	8.4 lb [3.8 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Brazo para monitor 1 - Mástil 1 - Soporte de sujeción en escritorio

- 1 - clip para gestión de cables
- 1 - placa base del ojal
- 5 - almohadillas de goma
- 1 - tornillo de la pieza de sujeción para escritorio/mesa
- 1 - Placa de soporte vertical
- 1 - llave hexagonal (5mm)
- 1 - llave hexagonal (6mm)
- 4 - Tornillos M4x12mm
- 4 - Tornillos M5x12mm
- 4 - Arandelas
- 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.