



Fascette di cablaggio a dentatura interna con linguetta di apertura

• Serie REL


Ideali per applicazioni dove è necessario aprire e chiudere ripetutamente la fascetta.

Caratteristiche del prodotto

- Fascetta riapribile e riutilizzabile di colore nero (anche resistente agli UV) e naturale
- Meccanismo di apertura di facile utilizzo
- Può essere facilmente aperta anche con una sola mano
- A dentatura interna



Fascetta riapribile e riutilizzabile, serie REL.




Serie REL

Per maggiori informazioni sui materiali vedere pag. 22.

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
REL180	6,5	180,0	46,0	150	PA66	Nero (BK)	100	115-00027
REL100	6,7	100,0	21,0	180	PA66	Naturale (NA)	100	131-21019
	6,7	100,0	21,0	180	PA66	Nero (BK)	100	131-21010
REL140	7,6	150,0	35,0	200	PA66	Naturale (NA)	100	131-21419
	7,6	150,0	35,0	200	PA66	Nero (BK)	100	131-21410
REL250	7,6	250,0	68,0	200	PA66	Naturale (NA)	100	131-22519
	7,6	250,0	68,0	200	PA66	Nero (BK)	100	131-22510
	7,6	250,0	68,0	200	PA66W	Nero (BK)	100	131-22560

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



REL250S, REL250X

ARTICOLO	Largh. (W)	Lungh. (L)	Ø legat. max	N	Materiale	Colore	Cont. conf.	UNS
REL250S	12,2	230,0	50,0	1.115	PA66HIR(S)	Nero (BK)	50	111-00074
REL250X	12,2	385,0	100,0	1.115	PA66HIR(S)	Nero (BK)	50	111-00075

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.