

特点

- PVC 绝缘护套材料
- H07V-K 标准
- 尺寸范围为 1.5mm² CSA/15 AWG 至 10mm² CSA/7 AWG
- 以 100m 卷装供货

RS PRO 蓝色, 6 mm² 架空电线, 100m

RS 库存号: 536-186



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 为您提供一系列架空电线。适用于电源、照明和内部布线应用。所有此系列中的标准设备电线均为 100 m 长，具有各种护套颜色可供选择，适合各种应用。由于铜导体的坚固和精心制造，所有型号的产品都具有高度的可靠性和优良的品质。

一般规格

类型	架空电线
导线材料	裸铜
护套颜色	蓝色
绝缘材料	pvc
电线类型	2491X
应用	电路板，计算机内部，车灯，移动电话和其他电池供电设备

电气规格

美国线规	9AWG
额定电压	450/750 V
额定电流	41A
协调代码	H07VK

机械规格

横截面积	6mm ²
外径	4.7mm
长度	100m

操作环境规格

最低工作温度	5°C
最高工作温度	70°C
工作温度范围:	5°C 至 70°C

认证

合规性 / 认证	H07V-K 标准
符合标准	协调认证: 符合 RoHS

