

ATP-OTTA 2,5 - 隔板

0790572

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790572>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

隔板，深度: 34.3 mm，宽度: 1.5 mm，高度: 55.7 mm，颜色: 灰色



商业数据

订货号	0790572
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE4Z1X
产品关键代码	BE4Z1X
目录页面	页码563 (C-1-2019)
GTIN	4017918005689
单件重量 (含包装)	2.884 g
单件重量 (不含包装)	2.884 g
原产地	DE

ATP-OTTA 2,5 - 隔板

0790572

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790572>



技术数据

产品属性

产品类型	隔板
------	----

尺寸

宽度	1.5 mm
高度	55.7 mm
深度	34.3 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V2

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

ATP-OTTA 2,5 - 隔板

0790572

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790572>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ATP-OTTA 2,5 - 隔板

0790572

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790572>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn