



## Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Application	-
Nom du capteur	XS8
Forme du capteur	Forme plate 80 x 80 x 26
Dimension	26 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Plastique
Matière du coffret	PBT
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	2 fils
[Sn] portée nominale	40 Mm encastrable 60 mm non encastrable
Sortie logique	1 "O"
Type de circuit de sortie	CA/CC
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Pouvoir de commutation en mA	5...200 mA CC 5...300 mA CA
Degré de protection IP	Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529

## Complémentaires

Face de détection	Frontal
Matière de la face avant	PBT
Zone de réglage fin	20...40 Mm encastrable 20...60 mm non encastrable
Parcours différentiel	1...15% du sr
Composition du câble	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Isolement	PvR
Limites de la tension d'alimentation	20...264 V CA/CC
Courant résiduel maximal	1,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation	<= 150 Hz
Chute de tension maximale	<5,5 V (fermé)
Consommation électrique	<= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi	15 ms
Retard réponse maximal	0,3 ms
Retard récupération maxi	6 ms
Marquage	CE
Profondeur	26 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Poids du produit	0,39 kg

## Environnement

Certifications du produit	CCC Ecolab CSA UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

## Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	13,2 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Weight	6,345 kg
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Weight	429,0 g
Number of Units in Package 2	14
Unit Type of Package 2	S02
Package 2 Length	40,0 cm


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions




- (1) Voyant
- (2) Bouton de mode Apprentissage
- (3) Pour vis de type CHC


Installation

Distances minimales de montage (mm)


Côte à côte



Face à face



Face à un objet métallique



	e (1)	e (2)	e (3)
Montage affleurant	200	400	40
Montage non affleurant	600	Non recommandé	

---

## Schémas de câblage

---

### 2 fils, sortie NF



BU : Bleu  
BN : Marron