

H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14T W BD
Référence	9021930000
Version	Embouts, 0.5 mm ² , 8 mm, Code couleur: DIN, blanc (RAL 9010)
GTIN (EAN)	4008190262402
Cdt.	500 pièce(s)

Fiche de données

H0,5/14T W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	14 mm	Poids net	0,084 g
----------	-------	-----------	---------

Caractéristiques produits

Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20
Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm	Diamètre de la surface des contacts (D1)	1 mm
Diamètre de la collerette (D2)	2,6 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01

Agréments

Agréments



ROHS Conforme