

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'I' 8x27 - blanc/noir

ZBY2147

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

Type de produit ou équipement Plastron

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Divers

## Batteries & durée de fonctionnement

Matière Plastique

Composition de l'appareil Étiquette repérée  
Porte-étiquette

Destination d'accessoire / de pièce détachée Unités à tête carrée de commande et signalisation Ø 22 mm  
Pour tête standard

Compatibilité de gamme Harmony XB5N/XB7N  
Harmony XB4R

Dimension du porte étiquette 30 x 50 mm

Marquage Blanc I sur 1 câble conducteur arrière-plan

Langue utilisateur International

Poids du produit 0,002 kg

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 0,100 cm

Largeur de l'emballage 1 3,000 cm

Longueur de l'emballage 1 4,000 cm

Poids de l'emballage 1 0,900 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Hauteur de l'emballage 2 1,000 cm

Largeur de l'emballage 2 10,000 cm

Longueur de l'emballage 2 10,000 cm

Poids de l'emballage 2 12,000 g

Type d'emballage 3 S01

Nb produits dans l'emballage 3 600

Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm

Largeur de l'emballage 3 15,000 cm

---

**Longueur de l'emballage 3** 40,000 cm

---

**Poids de l'emballage 3** 956,000 g

## **Garantie contractuelle**

---

**Garantie** 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage sans plastique Non

Règlement RoHS chinois [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Reprise No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony XB4

Conformity with IEC,  
UL, CSA, CCC EAC, and  
JIS standards, as well as  
CE marking and marine  
approvals

Up to IP66, 67, 69,  
69K, and type  
4X protection ratings

High vibration resistance  
with shake-proof  
terminal screws

Operating temperature  
from -40°C to 70°C


Shock protection level  
up to IK06

Secure switching of  
inductive or heavy DC  
loads directly – 100 000  
operations at 10A, 24V dc

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

---



# Fiche technique du produit

ZBY2147

Image of product / Alternate images

## Alternative

---



# Fiche technique du produit

ZBY2147



