

## CARACTERÍSTICAS

- **Ultra: Corrección de errores fuerte**
- **reconocimiento omnidireccional de código de barras de 360°**
- **Circuito digital de secado completo, con envoltura suave, mejor protección ante situaciones inesperadas.**
- **Diseño durable: Clase de protección IP54**
- **Código QR, Data Matrix, PDF417**
- **Bajo consumo de potencia, alta compatibilidad**

### Escáner de imágenes bidimensionales RS Pro H261U

Código RS: 2067501



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Lector de barras

### Descripción de producto

H261U es un escáner de imágenes bidimensionales con una calidad excelente. Adopta la tecnología de escaneo de imágenes de tercera generación para que el escaneo sea más sensible y preciso. Se puede utilizar en muchos tipos de entornos de aplicación, ya sea código bidimensional o código de barras unidimensional, puede escanear todas las direcciones, ya sea código de barras de etiquetas o código de barras de visualización de pantalla que pueda ser sensible a la identificación, incluso al escanear dañado o imprimir código de barras de mala calidad, Todos presentan un excelente rendimiento de decodificación.

El H261U proporciona a los clientes una configuración variada en términos de funcionalidad. Por ejemplo, el modo de escaneo puede elegir el disparador de pulsación de tecla o el escaneo continuo automático, el modo de comunicación puede elegir entre USB o puerto serie virtual, puede agregar prefijo y sufijo a los datos de código de barras, puede elegir una variedad de terminadores, etc. Más funciones pueden satisfacer plenamente los requisitos especiales de varios clientes.

La tecnología de secado del 100 % hace que H261U no sea fácil de dañar, la pulsación de tecla reforzada por estructura puede resistir un uso intensivo, teclas cómodas y mango portátil Accord con diseño ergonómico, son muy cómodos y cómodos de usar, no son fáciles de fatiga. En resumen, el H261U es un escáner fiable y asequible que cumple todos los requisitos del cliente. Se puede utilizar ampliamente en logística expresa, venta al por menor, comercio electrónico, automatización de oficinas y otros campos.

### Especificaciones generales

<b>Sistema óptico</b>	<b>CMOS</b>
<i>Captura la fuente de luz</i>	LED 617nm
<i>Fuente de iluminación</i>	LED 6500K
<i>Escanear Angel</i>	Rueda 360 ° \Paso de rosca ± 60 ° \sesgar ± 65 °
<i>Contraste más bajo</i>	20%
<i>Tasa de resolución</i>	1280×960
<i>Precisión de reconocimiento</i>	3mil ( máx CODE39,80% contraste de impresión ) máx
<i>Lea el código del sistema 1D</i>	UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, Bookland EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Lleno ASCII, Código Trioptic 39, Código 32, Código 93, Código 11, Matrix 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, discreto 2 de 5, Codabar, MSI, chino 2 de 5, variantes GS1 DataBar, coreano 3 de 5, ISBT Concat
<i>Lea el código del sistema 2D</i>	Código QR,PDF417, Data Matrix, etc.

### Especificaciones mecánicas

<i>Tamaño</i>	180mm (Long.) x 65mm (Anch.) x105mm (Alt.)
<i>Material de la carcasa</i>	ABS+TPU
<i>Peso</i>	185g ( máx Contiene cable ) máx
<i>Interfaz</i>	USB
<i>Longitud del cable</i>	150cm

### Especificaciones eléctricas

Tensión eléctrica	5V CC $\pm$ 10%
Corriente eléctrica	Escaneando 190mA $\pm$ 10ma / en espera 10mA
Alimentación en circuitos de corriente directa	Valor representativo de 1020 mW

### Categoría de protección

Capacidad sísmica	Anti - 1,5 metros de caída libre de cemento tierra
Clase IP	IP54

### Información adicional

EAN	8000126233360
Número de tarifa personalizada	85371098

### Aprobaciones

Certificación de zonas peligrosas	ROHS CE
-----------------------------------	---------