

VIP/S/MC/KIT 9-16 - 插拔式连接器

2907267

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907267>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

成对的螺钉卡箍的插头，用于连接标记为9-16的VIP基座模块



优势

- 螺钉卡箍端子的接线
- 预打印的通道和屏蔽标签
- 插拔式连接，可轻松连接基座端子

商业数据

订货号	2907267
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK115Z
产品关键代码	DK115Z
GTIN	4055626257006
单件重量（含包装）	1.05 g
单件重量（不含包装）	1 g
原产地	US

VIP/S/MC/KIT 9-16 - 插拔式连接器

2907267

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907267>



技术数据

产品属性

产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	VIP I/O-Marshalling

电气特性

允许的最大电流	8 A
额定电压 U_N	300 V (最大持续工作电压)

连接数据

控制系统侧

连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm
位数	9
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16
紧固扭矩	0.22 Nm ... 0.25 Nm

尺寸

产品尺寸

宽度	44.68 mm
高度	11.1 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C

VIP/S/MC/KIT 9-16 - 插拔式连接器

2907267

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907267>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

VIP/S/MC/KIT 9-16 - 插拔式连接器

2907267

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907267>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

相关产品的中国RoHS声明表, 请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品, 不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱)邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn