

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	35 mm
Largeur de roue	11 mm
Largeur de la roulette	52 mm
Dimension de platine	38 x 38 mm
Distance entre axe	28 x 28 mm
Diamètre des trous	4,4 mm
Diamètre d'encombrement	74 mm
Hauteur	41 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.08 kg
Rayon d'encombrement	37 mm
Capacité de charge dynamique	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○