

AI 0,34-8 TQ-B - 冷压头



3240249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240249>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

套管，盘卷式包装，0.34 Mm²，套管长度：8 mm，颜色：绿松石色 (需要 CF 3000-TOOLKIT 0,25)



优势

- 盘卷式冷压头专门针对CF 3000 -2,5压线机而开发
- 提供主流的颜色范围，最大为2.5mm²
- 可用于对所有的组合式端子接线，特别是CLIPLINE complete系统

商业数据

订货号	3240249
包装单位	1,000 pc
最小订货量	1,000 pc
销售关键代码	BH3414
产品关键代码	BH3414
目录页面	页码515 (C-3-2019)
GTIN	4046356461405
单件重量 (含包装)	0.095 g
单件重量 (不含包装)	0.095 g
原产地	DE

AI 0,34-8 TQ-B - 冷压头

3240249
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240249>



技术数据

产品属性


产品类型	核心末端连接器
产品属性	盘卷式设计，适合自动化生产
	通过UL认证
	由软镀锡电解铜制成
	尺寸符合DIN 46228-1和UL 486F标准要求
	聚丙烯制成的塑料套环
	无卤素
	长期/短期温度：+105 °C/+120 °C

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	0.34 mm²
最大导线横截面AWG	22
剥线长度	10 mm

尺寸

尺寸图	
套管长度	12.5 mm
插针长度范围	8 mm
最大剥线长度	10 mm
冷压头直径	0.8 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环厚度	0.25 mm
绝缘套环内部尺寸	2.2 mm

材料规格

颜色	浅青绿色 (RAL 6034)
标识材料	CU-DHP
阻燃等级，符合UL 94	HB
涂层	电镀锡
表面特性	镀锡
材质	不含硅及卤素

机械特性

技术数据

AI 0,34-8 TQ-B - 冷压头



3240249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240249>

套管长度	12.5 mm
------	---------

环境和真实条件

环境条件	
恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度	120 °C

标准和规范

根据标准设计	UL 486F-E, Sonderfarbe
--------	------------------------

图纸

尺寸图



套管长度 (b)、接触范围长度 (h)、绝缘套管内部尺寸 (d)、套管直径 (k)、绝缘套管厚度 (i)、套管壁厚 (j)

AI 0,34-8 TQ-B - 冷压头

3240249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240249>



认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240249>



cULus Listed
认证ID: E488001

AI 0,34-8 TQ-B - 冷压头



3240249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240249>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,34-8 TQ-B - 冷压头



3240249
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240249>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn