



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TR
Type de produit ou équipement	Bornier
Nom de l'appareil	TRP
Type de bornier	Conducteur de protection
Nombre de points multiples de connexion	1
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	4 mm ²
Longueur	66,5 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité du lot	Lot de 50

Complémentaires

Largeur	6,2 mm
Hauteur	36,5 mm
Mode de raccordement	1 push-in: en amont 2 push-in: en aval
Nombre de connexions	3
Position du raccordement	Haut
Nombre d'entrée mesure	2
Section de câble	0,08...6 Mm ² , rigide 0,2...4 Mm ² , souple avec extrémité de câble 0,08...4 mm ² , souple sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Type d'outil	Déconnexion: tournevis plat Raccordement: sans outil
Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant
Perte diélectrique	0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.M se conformer à CEI 60093 10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de surface	1000 GΩ se conformer à CEI 60093 1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
Résistance de glissement	500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue à la flamme	V0, épaisseur 0,8 mm se conformer à UL 94
Poids du produit	14,4 g
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produits compatibles	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications du produit	cURus[RETURN]CEI-Ex[RETURN]GL[RETURN]ATEX[RETURN]CSA[RETURN]LR[RETURN]EAC
Tenue diélectrique	1000 V se conformer à CEI 60243-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40...130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40...130 °C se conformer à VDE 0304-T21

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,6 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	6,7 cm
Poids de l'emballage 1	12 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	4,7 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	32 cm
Poids de l'emballage 2	648 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	250
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	3,568 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------