



Ficha de datos del producto

ESPAÑOL

Código RS: 136-5675

Detector de tensión ac sin contacto

EN



Especificaciones generales

Rango de tensión de detección:	100 V ac a 1.000 V ac, 12 V a 1.000 V ac
Rango de frecuencia:	50/60 Hz
Baterías:	Dos pilas AAA de 1,5 V de
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento:	-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Humedad:	80% máx
Altitud:	2 metros
Grado de contaminación:	2
Conformidad de seguridad:	CAT IV-1000V
Índice de protección de estanqueidad:	IP67