

Fast kabelhanteringsbana med hölje, 38 mm W x 16 mmH - 2 mL, kablage/väggkanal för PVC-nät/nätsladd med en kanal, max 30 kablar, UL-lista

Produkt ID: CBMWD3816



Detta 2 m Kabelhantering i rask takt dirigerar kablar på kontoret eller i serverrummet, samtidigt som man döljer dem för att skapa ett snyggt och professionellt utseende.

Den här kabelhanteringsbanan skyddar kablar från skador samtidigt som de dirigeras på ett enkelt sätt i ditt kontor eller serverrum. Rutten är 16 mm x 38 mm.

Tillverkad av självsläckande PVC, som är robust och varpsäker, är denna köp/döljare av nätverkskabel/nätkabel som är M1-klassificerad NF-brandsäker med en 186F (86C) vraftdämpningspunkt och som är UL/94V-0-klassificerad.

Kabelbanan kan monteras genom att helt enkelt borra hål genom höljet och in i vilken yta som helst, eller genom att dubbelsidigt band kan användas för att säkra spårvägen (skruvar och band ingår inte).

För att kombinera och dirigera denna kabelhanteringsbana och hylsa från ändarna erbjuder StarTech.com ett brett urval av bantillbehör.

Kopplaren (CBMWD3816C) (20-pack) förbinder två spårvägar och förlänger längden på spårvägen.

Slutdelen (CBMWD3816E) (20-pack), renaste lock från slutet av spårvägen.

Inside Elbow (CBMWD3816I) (20-pack) förbinder två spårvägar tillsammans i hörnen i 90-gradersvinkel.

Den yttre armbågen (CBMWD3816O) (20-pack) förbinder två spårvägar runt hörnen i 90-gradersvinkel.

T Connector (CBMWD3816T) (20 paket) förbinder tre raceways i ett T-streck.

Denna kabelhanteringsbana är TAA-kompatibel. StarTech.com har varit IT-proffs i över 30 år.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Skyddar kablar mot skador och drar dem samtidigt elegant runt ditt kontor eller serverrum.

## Funktioner

- **YRKESORGANISERA OCH VÄGKABLAR:** Kabelhanteringsbanan skyddar 12-30 kablar från skador/skräp med sluten design och dirigerar dem i kontor-/serverrumsinstallation genom borrhål/dubbelsidigt band
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Sturdy warp-säker, självsläckande PVC, fast näts-/strömkabel hider/concealer är M1 Rating NF fire resistant w/186F Vicat softening point. UL 94V-0, specificerad UL/CSA godkänt
- **RÄNNTILLBEHÖR:** Kopplare (CBMWD3816C), ändstycke (CBMWD3816E), innerskena (CBMWD3816I), ytterskena (CBMWD3816O), T-anslutningar (CBMWD3816T). Säljs separat
- **JÄRNVÄGSTILLBEHÖR:** Koppel (CBMCWD3816C), ändpunkt (CBMCWD3816E), Inside Elbow (CBMCWD3816I), Lateral Elbow (CBMCWD3816L), Outside Elbow (CBMCWD3816O), T Connect torr (CBMCWD3816T), säljs separat
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Längd: 2 m | Höjd: 16 mm | Bredd: 38 mm | Maximal kabelkapacitet: 12-30 (med förbehåll för tjocklek) | Enkanal | Punkt för mjukning av Vicat: 186F/86C | Vit | RoHS

---

### Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Grå
Kabinetttyp	PVC
Produktlängd	1.5 in [3.8 cm]
Produktbredd	78.7 in [200.0 cm]

Produkt höjd	0.6 in [1.6 cm]
Produkt vikt	15.0 oz [424.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	1.5 in [3.8 cm]
Paketets bredd	6.6 ft [2.0 m]
Paketets höjd	0.6 in [1.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Kabelränna
-----------------	----------------

---

Warranty  
Information

Warranty	2 År
----------	------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.