

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 - auxiliaire iOF+SD24 - commande signalisation par le haut pour Smartlink

A9A26897

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme de produit | Acti 9 |
| Type de produit ou équipement | Contact double signal défaut et ouvert/fermé |
| Nom de l'appareil | iOF+SD 24 |
| Application | For Smartlink interface |
| Composition de contacts de signalisation | 1F+1O |
| [In] courant nominal | DC-12 2...100 mA at 24 V, CC +/- 20 % |
| Pas de 9 mm | 1 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| [Ui] tension d'isolement | 500 V se conformer à CEI 60664-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60664-1 |
| Indication de tension | Indicateur mécanique |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Bas : oui |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Profondeur | 73,5 mm |
| Poids du produit | 25 g |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle se conformer à CEI 60947-5-4 |
| Mode de raccordement | Bornes à ressort terminal T124 (haut) 2 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - souple Bornes à ressort terminal T124 (haut) 2 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 10 mm |

Environnement

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Normes | CEI 60947-5-4 CEI 60947-5-1 |
| Labels qualité | CE |

| | |
|--|--------------------------------|
| Degré de pollution | 2 se conformer à CEI 60664-1 |
| Catégorie de surtension | III |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Humidité relative | 93 % à 40 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Type d'emballage 1 | Db |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,2 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 39,0 g |
| Type d'emballage 2 | Gyári csomagolás |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,3 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9,8 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 550,0 g |
| Type d'emballage 3 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 5,987 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)