

## CARACTERISTIQUES

- Faible émission de gaz, taux de recombinaison de plus de 99 %
- Excellente récupération après décharge profonde
- Antifuites : batteries étanches
- Boîtier en résine ABS conforme à la norme UL94-HB
- Transport routier conformément à UN2800 (batteries, humides, antifuite)
- Transport aérien conforme aux provisions spéciales "A67" "IATA" et "ICAO". (batteries, humides, antifuite)

# Batterie au plomb de RS PRO 12 V, 26 Ah

Code commande RS: 837-0978



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Les batteries au plomb de RS PRO sont adaptées pour une utilisation dans un certain nombre de secteurs et pour un usage cyclique. Elles sont étanches et offrent de nombreuses utilisations ; elles sont idéales pour leur fonction d'onduleur et leur charge de secours. Ces batteries sont des batteries rechargeables à longue durée de vie.

### Caractéristiques

<b>Technologie</b>	AGM
<b>Conçu pour une application cyclique</b>	Oui
<b>Classification EUROBAT</b>	3 à 5 ans
<b>Matériau du récipient</b>	ABS UL94-HB
<b>Application</b>	Produits cycliques

### Spécifications électriques

<b>Capacité</b>	26Ah
<b>Tension nominale</b>	12V
<b>Type de terminal</b>	T3

### Spécifications mécaniques

<b>Dimensions</b>	125 mm x 75 mm x 125 mm
<b>Hauteur</b>	166mm
<b>Longueur</b>	175mm
<b>Largeur</b>	125mm
<b>Poids</b>	9.4kg

## Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Plage de température de fonctionnement : -

-15 → +50 °C.

## Homologations

Conformité/certifications

UL94-HB



