

塑料气管 PUN-H-6X1-BL

订货号：197384

FESTO



数据表

特性	值
外径	6 mm
流量相关弯曲半径	26 mm
内径	4 mm
最小弯曲半径	10 mm
气管特征	适用于高循环率应用中的拖链
气管测试条件	适用于拖链：> 500 万次循环，符合 FN 942021 标准
取决于温度的工作压力	-0.95 bar ... 10 bar
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-:] 含水量符合 www.festo.com 上的制造商合格声明
材料的防火测试	UL94 HB
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-35 °C ... 60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.0183 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm，带管接螺母
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料说明	不含铜和聚四氟乙烯 RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)