

# 产品参数表

规格



## 门控手柄套, IP65, 红色

LU9APN24

### 主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LU9A
产品类型	Mounting bracket kit
附件/独立安装部件类别	控制附件
手柄颜色	红色
前面板颜色	黄色

### 补充信息

产品适用范围	LUB
旋转手柄挂锁	OFF 位置挂锁
旋转手柄安装类型	延伸
有关锁的描述	1至最多3把挂锁
背面至门的距离	191...300 mm
净重	0.49 kg

### 环境

IP 保护等级	"IP65"
---------	--------

### 包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	9.000 cm
包装1 : 宽度	18.500 cm
包装1 : 长度	27.000 cm
包装重量	945.000 g
包装2 : 包装单位类型	S03
包装2 : 包装单位数量	6
包装2 : 高度	30.000 cm
包装2 : 宽度	30.000 cm
包装2 : 长度	40.000 cm
包装2 : 毛重	6.383 kg
包装3 : 包装单位类型	P06

包装3 : 包装单位数量	48
包装3 : 高度	80.000 cm
包装3 : 宽度	80.000 cm
包装3 : 长度	60.000 cm
包装3 : 毛重	56.444 kg

## 合同保修

保修单 18 months



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

## Use Better

### 材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	否
<a href="#">欧盟ROHS指令</a>	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )
SCIP编号	398bd744-b90e-481a-ac56-833deeb0bc69
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>

## Use Again

### 重新包装和再制造

回收	不支持
----	-----