

LINEA

5920UAP075L51-10 RAL7001

EAN 4031582357677

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de bandage	15 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Trou central	10 mm
Diamètre du dôme	30 mm
Déport	23 mm
Diamètre d'encombrement	130 mm
Hauteur	75.5 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12528
Poids	0.177 kg
Rayon d'encombrement	65 mm
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ● ○