





## EPK105-120KC

**Outil de coupe à batterie 120 kN avec tête en ciseaux, capacité 105 mm.**

Coupe de type ciseaux offrant un accès facile.  
Poignée ergonomique et gâchettes pour permettre sa maniabilité avec des gants.  
Outil parfaitement équilibré pour assurer un confort maximum.

			
120	105	618 x 495 x 102	11.0



### Caractéristiques:

- **Conception ergonomique** : optimisation de la position du centre de gravité.
- **Capacité de coupe** : Cu, Al, câbles blindés légers Cu/Al, câbles blindés Cu/Al 105 mm de diamètre.
- **Rotation de la tête** : 350°.
- **Affichage des données**:
  - o Technologie OLED
  - o Cycles de travail cumulés
  - o Notification de maintenance de l'état de la batterie
  - o Codes défauts
- **Mécanisme** : système hydraulique à deux étages avec avance rapide et contrôle de puissance.
- **Assistance** : LED pour éclairer la zone coupée.
- **Maintenance** : merci de contacter votre Centre de Service Groupe Sicame le plus proche.
  - o Remplacement des lames de coupe
  - o Entretien périodique : 20 000 cycles.
- **Contenu du kit** :
  - o Outil fonctionnant sur batterie
  - o 2 batteries 18 V, 5,0 Ah
  - o 1 chargeur rapide
  - o Mallette de transport en thermoplastique (dimensions : 715 x 505 x 160 mm)
  - o Poids total du kit: 18,7 kg



EPK105-120KC



BL1850B



CLM1890HC