

# Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio

Product ID: USB3SDOCKHDV



Cette station d'accueil PC USB 3.0 intègre 3 ports USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et microphone et un port RJ45 Gigabit Ethernet en un seul appareil pour une productivité accrue.

## Affichage flexible

Proposant des combinaisons flexibles prêtes à l'emploi pour le double affichage, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable dispose de sorties pour écran externe HDMI, DVI et VGA. Chaque sortie vidéo prend en charge les résolutions vidéo HD (2048 x 1152 maximum) et la lecture vidéo HD : une solution idéale pour étendre les capacités vidéo de votre ordinateur portable.

Combinaisons d'affichage disponibles :

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

## **Hub USB intégré**

Le hub USB intégré dispose de trois ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

## **Connectivité Ethernet directe**

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil PC USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Espaces de travail partagés
- Bureaux partagés/à distance
- Convertissez votre ordinateur portable en poste de travail de bureau

### Features

- Connectez deux écrans en combinant HDMI + DVI ou HDMI + VGA
- Connectez vos périphériques grâce aux trois ports USB 3.0
- Connectez-vous à des réseaux filaires à l'aide du port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1 000 Mbit/s
- Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme de l'agence GSA

<b>Matériel</b>	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
	Port(s) à charge rapide	Non
	Prise en charge 4K	Non
	Type de bus	USB 3.0
<b>Performance</b>	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200 (DVI-D) 1920 x 1080 (HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
	Spécifications audio	Le port HDMI prend en charge la sortie audio
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
<b>Connecteur(s)</b>	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
	Types de connecteur	1 - DVI-D (25 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Appareil(s) d'affichage compatible HDMI (et DVI-D ou VGA si vous utilisez deux écrans) comme un moniteur, un projecteur, un téléviseur HD avec des câbles  Prise électrique CA disponible  Système informatique compatible USB 3.0 avec port USB 3.0 libre

<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	20
	Courant de sortie	4 A
	Courant d'entrée	0.9 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	B
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
	Largeur du produit	7 in [178 mm]
	Longueur de câble	3 ft [0.9 m]
	Longueur du produit	12 in [304 mm]
	Poids du produit	10.4 oz [295 g]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	31 oz [878 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB 3.0 de 90 cm
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
		1 - CD d'installation
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.