

bouchon B-M5

N° de pièce: 3843

★ Programme standard

Selon DIN 7604, avec bague d'étanchéité

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Couple de serrage nominal	1,33 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	1 g
Mode de fixation	Tête hexagonale, cote sur plats 7
Raccord pneumatique 1	Filetage M5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau bouchon d'obturation	Aluminium anodisé
Matériau joint torique	Acier inoxydable NBR