

## CARACTERÍSTICAS

- PVC negro
- Diafragma con orificio para cable
- Resistente al polvo alrededor del cable
- Orificio preformado

## Pasacables redondos de PVC negro 22mm RS Pro para un máximo De diám. De cable 18mm

Código RS: 605661



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Esta gama de pasacables ciegos RS Pro (también conocidos como pasacables cerrados o tapones de orificio) dispone de un diafragma.

605-661 - 20mm

605-677 - 25.5mm

### Especificaciones

<b>Tipo de casquillo</b>	Redondo
<b>Material</b>	PVC
<b>Color</b>	Negro
<b>Aplicación</b>	Gestión de cables, para pasar cables a canaletas o paneles, asegure un cable y evite posibles abrasiones en las fundas de cables, escritorios de oficina a cajas de conexiones

### Especificaciones mecánicas

<b>Grosor máximo del panel</b>	1.5mm
<b>Diámetro del orificio del panel</b>	20mm
<b>Diámetro máximo del cable</b>	16mm

### Especificaciones del entorno de

<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	-40 °C a 130 °C.
<b>• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C</b>	-40°C
<b>Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C</b>	+130°C


**Aprobaciones**

Se cumplen los estándares ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007



Dimensions (mm)		
Cable Hole Ø	Panel hole Ø	Stock no.
16	20	605-661
20.5	25.5	605-677

**SR1705 Diaphragm Grommets**



Black PVC