


ARRET BLOC PORTE A PEDALE GRIS, PORTE 25KG

CODE ARTICLE

403533



HAUTEUR TOTALE A	130 mm
HAUTEUR BOITIER B	121 mm
LARGEUR C	25 mm
PROFONDEUR MAXIMALE E	32 mm
DIAMETRE DE TROU ØG	4,5 mm
DIAMETRE DE PATIN ØD	Ø20 mm
COURSE DE DESCENTE, MAXIMUM F	32 mm
POIDS	0,2 kg
CONDITIONNEMENT	Sac unitaire

PRODUIT :

Arrêt de porte à pédale; peinture epoxy gris. Ressort en acier. Pédale de déblocage en acier.

Patin d'appui au sol en caoutchouc blanc non marquant. Piston de blocage en acier.

Facile à monter avec 3 vis.

APPLICATIONS :

Il permet de maintenir la porte fermée ou entrebaillée dans n'importe qu'elle position; pour passage ou ventilation.

Poids maximum de la porte de 25Kg.

Blocage par simple poussée sur le piston et déblocage par action sur la pédale métallique.

3 vis à bois 4x20mm fournies.