


Roulette pivotante D75 à blocage



REACH RoHS

La série de galets D75 (diamètre de galet 75 mm) possède un boîtier métallique robuste et un galet pouvant supporter une charge de 60 kg. Les roulettes pivotantes et les roulettes pivotantes à double blocage sont fixées à l'avant dans le trou central d'un profilé ou sur une plaque de base.



Étendue de la livraison

Cage tôle d'acier zingué, noire
Pivotement à billes,
Roue à roulement à billes,
Pare-fils,
Bandage TPE, sans ornière, 80 Sh A, gris

Note technique

[0.0.420.16](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.420.16
Unité de livraison	1 pce
Poids	340,0 g
Capacité de charge	60 kg/roulette

Accessoires