



Polyamid spiralslange

- SBPA

SBPA spiralslange blir hovedsakelig benyttet innen bilindustrien og for krevende industrielle applikasjoner

Egenskaper og fordeler

- Organiserer og beskytter kabler og slanger
- Meget god beskyttelse mot slitasje
- Velegnet for ettermontering
- Kabler kan avgrenes hvor som helst
- Stort utvalg av diametre og farger




Spiralslange SBPA gir god vibrasjonsbeskyttelse.

Spiralslange i flammehemmende polyamid 6 finner du i vår Industriekatalog.

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-60°C til +95°C, kortvarig +130°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓



TYPE	Nominell Ø	Veggtykkelse (WT)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Art.nr.
SBPA1.5	1,5	0,4	6,0	1,6	8	Nat. (NA)	30 m	161-42000
SBPA4	4	0,6	7,8	5	20	Nat. (NA)	30 m	161-42100
SBPA9	9	1,0	12,5	10	100	Nat. (NA)	30 m	161-42200
SBPA16	16	1,2	16,0	20	150	Nat. (NA)	30 m	161-42300

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.