



Pushing Performance
Since 1945

Han DDD module, crimp male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 017 3001
规格	Han DDD module, crimp male
浩亭电子目录	https://harting.com/09140173001

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® DDD 模块
模块尺寸	单模块

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
针数	17
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 2.5 mm²
线芯外径	≤3.9 mm
额定电流	10 A
额定电压	160 V
额定脉冲电压	2.5 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	250 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥10,000



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

备注	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
----	----------------------

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	4.5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021167
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552