

HC-B-AF-SET - 面板安装法兰

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604638>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

适用于HEAVYCON ADVANCE壳体的面板安装法兰，套件包含2个面板安装法兰，带4个自攻螺钉(M4, Torx®) 和4个扇形垫圈



商业数据

订货号	1604638
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APZ
产品关键代码	AF7APZ
目录页面	页码596 (C-2-2019)
GTIN	4017918893262
单件重量 (含包装)	30.86 g
单件重量 (不含包装)	28.7 g
原产地	CN

HC-B-AF-SET - 面板安装法兰

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604638>



技术数据

说明

概述

每个连接器1个

产品属性

产品类型	面板安装法兰
外壳类型	面板安装法兰
类型	B6 - B24
型号	2件一套，带螺钉
保护盖	否
Pg螺钉连接	无


连接数据

紧固扭矩

0.8 Nm ... 1.2 Nm (用于面板安装底座上的M4安装螺钉)

尺寸

尺寸图



宽度

42 mm

高度

20.5 mm

深度

14 mm

孔径

4.5 mm

材料规格

标识材料

铝模铸

机械特性

机械参数

锁紧类型

螺母

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)

-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明

为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能，两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。

钢板最小厚度：2.0 mm。用于使用M4自攻螺钉进行安装：3.6 mm直径钻孔

HC-B-AF-SET - 面板安装法兰


1604638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604638>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B-AF-SET - 面板安装法兰

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604638>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-AF-SET - 面板安装法兰

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604638>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn