

CARACTERISTIQUES

- Acier de haute qualité
- Panneau avant à deux couches
- Boîtier à revêtement poudré
- Conception précise
- Norme de fabrication de haute qualité

Boîtier ventilé RS Pro à montage sur rack, 6U, 84 HP, hauteur 266 mm, 425 mm de profondeur

RS code commande : 665-7734



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation des boîtiers RS Pro PF19 à montage sur rack, une série de boîtiers électroniques de haute qualité et à utilisation intensive, adaptés à une large gamme d'utilisations. Fabriqués à partir d'un mélange de panneaux en acier laminé de haute qualité et en aluminium léger, ces boîtiers à montage en rack offrent une construction robuste et, combinés à la finition résistante à revêtement poudré, offrent une longue durée de vie du produit, même dans les environnements difficiles. Les boîtiers sont faciles à utiliser et à assembler, grâce à la précision de fabrication et à la conception bien conçue. En outre, les matériaux de haute qualité utilisés pour fabriquer ce boîtier RS Pro offrent un produit fini robuste et esthétique, adapté à une large gamme d'applications à la maison ou dans l'industrie.

Caractéristiques


Montage	Montage sur rack
Unités de rack	6U
Matériau	Acier
Pas horizontal	84HP
Ventilé	Oui
Poignées	Oui
Couleur	Noir
Pour une utilisation avec	En conditions extérieures et exposition aux éléments
Taille de rack	Demi-largeur
Caractéristiques	La gamme de boîtiers PF19 est disponible dans une grande variété De tailles
Résistant au son	Non
Ventilateur inclus	Non

Spécifications mécaniques

Dimension	266 mm x 483 mm x 425 mm
Hauteur	266mm
Profondeur	425mm
Largeur	483mm

Homologations

Les déclarations	Certificat de conformité RoHS
Normes Met	CEI 297/EIA RS-310 C1977/DIN 41494 / ASTM D610-01/ASTM B117



PF 19 inches Part List :


Item	Material	Contents of Kit					
		1U	2U	3U	4U	5U	6U
1. Top / Base Panel	Mild steel 1.2 MM	2	2	2	2	2	2
2. General Purpose Bar (90mm/other models)	Zinc plate steel 0.9 MM	4/8	8	8	8	8	8
3. Inside Front/ Rear Panel	AL (0.9/1.2 MM)	2 (0.9)	2 (0.9)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)	2(1.2)
4. Side Panel	Mild Steel 0.9 MM	2	2	2	2	2	2
5. Front Panel	AL 3.0 MM	1	1	1	1	1	1
6. Handle	AL extruded	2	2	2	2	2	2
7. Umbrella Phillips screw	M3x6	28	28, 32	16	16	16	16
8. Umbrella Phillips screw	M4x8	-	-	16	16	16	16
9. Flat Head screw	M3x12 with nut	12	12	-	-	-	-
10. Flat Head screw	M3x15	-	-	12	12	12	12
11. Round Head screw	M5x15 with nut	-	4	4	4	4	4
12. Hex screw	M5x15 with nut	4	-	-	-	-	-

Note : Torque 7 in lbs for screw M3
Torque 10 in lbs for screw M4

Available Dimensions :

There are 24 different sizes and configurations which are available in :

- Height : 1.5U to 6U (B)
- Width : 482 (A)
- Depth : 90, 245, 335, 425 and 465 (D)



RS Stock No.	Model	Front Panel (A x B)	Handle Height	Cabinet (E x D x C)
665-7706	1U-D0	483 x 44	25	425x90x39 mm
665-7700	1U-D1	483 x 44	25	425x245x39 mm
665-7719	2U-D1	483 x 88	60	425x245x83 mm
665-7712	2U-D2	483 x 88	60	425x335x83 mm
665-7716	3U-D2	483 x 133	90	425x335x128 mm
665-7725	3U-D3	483 x 133	90	425x425x128 mm
665-7728	4U-D2	483 x 177	130	425x335x172 mm
665-7722	4U-D3	483 x 177	130	425x425x172 mm
665-7731	5U-D3	483 x 222	130	425x425x217 mm
665-7734	6U-D3	483 x 266	130	425x425x261 mm
665-7738	6U-D4	483 x 266	130	425x465x261 mm