

## 特点

- 2 x 3W led  
3.6 伏 600mAh 镍镉  
电池
- 总流明输出为 340lm
- 指示灯正常状态和充  
电指示灯
- 电池电源可非维护型  
工作 3 小时
- 聚碳酸脂 IP65 主体
- 重量轻, 仅 2.8Kg
- IP65 等级 - 防尘

## led 应急照明双聚光灯 2 x 3 w

RS 号: 795-9766



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此 IP65 LED 非维护型双聚光灯具具有轻便的聚碳酸酯主体，带双聚光 LED 灯。此 led 应急灯具提供节能且经济实惠的解决方案、以满足应急照明要求。特别适用于需要紧急照明电源的应用，如工业装置和仓库。

一般规格

灯类型	LED
亮度	340lm
维护	未维护
材料	聚碳酸酯
表面	白色
持续时间	3h
随附灯	是的
应用	led 紧急出口标志特别适用于商业、工业和零售应用、可用于走廊、车间

电气规格

功率	2 x 3W
额定电压	230V
电池	2 x 10W 远程头和电池

机械规格

长度	300mm
宽度	297mm
深度	73mm
接头类型	双聚光
重量	2.8kg

操作环境规格

环境温度	0°C 至 40°C
------	------------

保护类别

ip 等级	IP20
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs
标准测量	BS5266



