

Standalone 2,5 / 3,5 inch SATA harde-schijfduplicator met meervoudige HDD/SSD Image Backup Library

Product ID: SATDUP11IMG



Met de SATDUP11IMG standalone SATA harde-schijfduplicator, kunt u een exacte kopie maken van een SATA harde schijf (HDD) / solid state drive (SSD) of één back-up library drive maken met meerdere beelden die u tegelijkertijd naar aanvullende schijven kunt kopiëren.

Snelle, eenvoudige schijfduplicatie

Verminder de kabelwarboel met de SATDUP11IMG, waardoor u minder schijven nodig hebt bij het maken van back-ups van meerdere unieke schijfbeelden. Met één back-up library drive kunt u unieke schijfbeelden opslaan op één SSD / HDD, zodat snelle duplicatie met 6 GB/min en minimale kabelwarboel is gegarandeerd. Dit is een ideale oplossing als u de beelden van verschillende computersystemen regelmatig moet kopiëren, omdat het betekent dat u slechts één back-up library drive nodig hebt voor het herstellen van meerder schijfbeelden op verschillende systemen.

Probleemloze bediening

De veelzijdige duplicator biedt ook standaard 1:1 schijfduplicatie in drie verschillende modi: bestand & systeem kopiëren, alle partities kopiëren en gehele kopie. Dit is bij uitstek geschikt voor eenmalige schijfduplicatie, waardoor u geen schijfbeeld meer hoeft te maken voor een eenmalig project.

Intuïtieve bediening

Met een gemakkelijk leesbaar LCD-scherm en intuïtieve menubediening met vier toetsen garandeert de SATDUP11IMG probleemloze installatie en bediening. In het menu hebt u met drukknoppen toegang tot vele waardevolle functies, waardoor het takenbeheer wordt vereenvoudigd zoals: schijf-naar-schijfduplicatie, back-up en herstel van schijf naar beeldbibliotheek en nog veel meer. Het biedt ook talrijke geavanceerde instelopties voor ervaren gebruikers.

Voor nog meer compatibiliteit met verschillende schijftypen ondersteunt de SATDUP11IMG het gebruik van diverse schijfadaptors. De StarTech.com adaptors in de onderstaande lijst zijn speciaal getest en dus gegarandeerd compatibel met deze schijfduplicator:

2,5/3,5 inch IDE schijven - SAT2IDEADP

mSATA schijven - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF) schijven - SAT32M225

De SATDUP11IMG is TAA-compatibel en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Forensische onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- Kloon harde schijven met verborgen partities die sommige andere software-schijfkloonprogramma's wellicht overslaan
- Systeembouwers/IT-specialisten die meerdere unieke schijfbeelden nodig hebben voor verschillende soorten systeembuils

Features

- Beeldbibliotheek met meerdere beelden voor probleemloze duplicatie
- Drie modi voor harde-schijfduplicatie inclusief sectorgewijs van 6 GB/min
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Digitaal LCD-scherm voor besturing en taakvoortgang
- Ondersteunt met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
- Voldoet aan de TAA (Trade Agreement Act)

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	2
	Interface	SATA
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA
Prestaties	Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
	Duplication Speed	6GBpm
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay en 1 TB 7200 RPM 2,5 inch harde schijven per bay
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Connector(en)	Schijfaansluitingen	2 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor duplicatie moet de doelschijf gelijk zijn aan of groter zijn dan de bronschijf.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Bronschijf voedingsindicator
		1 - Activiteitsindicator bronschijf
		1 - Foutindicator bronschijf
		1 - Voedingsindicator bronschijf
		1 - Activiteitsindicator doelschijf
		1 - Foutindicator doelschijf
		1 - LCD-scherf
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	1.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	5A
	Vermogensopname	60
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)

	Opslagtemperatuur	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	20% ~ 80%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3 in [77 mm]
	Gewicht product	12.4 oz [350 g]
	Hoogte product	1.1 in [28 mm]
	Lengte product	5.1 in [129 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.8 lb [1.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1:1 HDD/SSD-duplicator
		1 - Lange SATA-kabel
		2 - Korte SATA-kabel
		1 - eSATA + 12 V voedingskabel (type M voedingsconnector)
		1 - eSATA + 5 V voedingskabel (type F voedingsconnector)
		2 - HDD/SSD-pads
		1 - Universele voedingsadapter (VK/N-A/EU)
	1 - Handleiding	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.