

CARACTERISTIQUES

- Corps : acier zingué
- Plongeur - acier inoxydable
- Anneau de levage - acier inoxydable
- Taille du filetage : M6 à M12
- Fourni en standard avec bague de levage et écrou de blocage

Poussoir à index M10 de RS PRO

RS code commande : 237-687



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

Poussoirs à billes et à ressort

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit ATTRIBUTE 1

Ces pistons d'indexation de base avec bague de traction/levage de notre propre marque RS PRO sont conçus avec une finition simple avec de très petites dimensions.

Caractéristiques générales

Type	Verrou d'indexation
Matériau du corps	Corps - acier zingué, Plunger - acier inoxydable, anneau de levage - acier inoxydable
Taille du filetage	M10
Applications	Conçu pour les applications où une indexation à haute précision n'est pas nécessaire


Spécifications mécaniques

Diamètre de bille	6 mm
Longueur	20mm

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
----------------------------------	------

Poussoirs à billes et à ressort



Part No.	A	B	C	Thread size	Plunger diameter (mm)
237671	14	12	4	M6	4
237750	18	16	5	M8	5
237687	24	20	6	M10	6
237564	30	24	8	M12	8