

ALPHA

3478PIR080P62

EAN 4031582306477

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique, gris
non tachant, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de bandage	35 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.496 kg
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

Dimensions



Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PIR080P62

EAN 4031582306477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

