

CARATTERISTICHE

- 6 lame a doppia estremità da 4 mm di una speciale lega di acciaio di qualità elevata
- Temprato e cromato con punte con anti-spelatura
- Lama in acciaio cromato
- Fornito in scatola di plastica con coperchio pieghevole
- Manico per cacciavite con solido collare in ottone

Set di cacciaviti Torx a taglio, Phillips intercambiabili RS Pro da 7 pezzi

Codice RS: 252-949



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre

una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Set di cacciaviti con lama reversibile e intercambiabile di alta qualità RS PRO che offre grande flessibilità. Questo set di cacciaviti consente di realizzare kit più piccoli, per coprire comunque un'ampia gamma di misure. Il manico del cacciavite offre il massimo comfort mantenendo una potenza eccezionale. Fornito in una scatola di plastica con coperchio pieghevole e comprende i seguenti tipi:

A taglio: ha una punta appiattita, utilizzato per viti con una incisione lineare diritta attraverso la testa
Phillips: hanno una forma a croce con intaglio a croce e sono state progettate per sopportare più coppia

Torx: ha un'incisione a stella a sei punti, progettata per garantire che possa essere applicata una coppia ancora maggiore

Il cacciavite è uno dei più essenziali utensili manuali in ogni kit di un operaio. Sono presenti molte professioni e situazioni nelle quali un cacciavite è parte integrante per eseguire un'attività specifica relativa all'allentamento o al serraggio dei dispositivi di fissaggio.

Specifiche generali

Tipo di cacciavite	Intercambiabile
Numero di pezzi	7
Tipo di punta	A taglio; Philips; Torx
Imposta contenuto	Ponzidriv: PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm
Applicazioni	Aprire console - Xbox/PlayStation, aprire telefoni cellulari, aprire MacBook, produzione meccanica e industriale, lavorazione del legno/carpenteria, fissaggio del legno al metallo

Specifiche meccaniche

Dimensione punta	A taglio: 1,5mm; 2mm; 3mm; 4mm PHILIPS: PH0; PH00; PH000; TORX: T5; T6; T7; T8
Lunghezza lama	da 10mm a 95mm
Materiale della lama	Acciaio cromato
Materiale del manico	Collare in ottone solido
Finitura della lama	Cromo

