


# Han EMC/B 10 Base Panel



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 62 810 0301                                                                |
| 规格     | Han EMC/B 10 Base Panel                                                       |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09628100301">https://harting.com/09628100301</a> |

## 标识

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 类别      | 上壳/底座                  |
| 上壳/底座系列 | Han <sup>®</sup> EMC/B |
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座                |
| 上壳/底座介绍 | 内部密封                   |
| 型       | 低结构                    |

## 版本

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 尺寸                         | 10 B            |
| 锁定类型                       | 双锁扣             |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | 有               |
| 应用领域                       | 用于更高EMC要求的上壳/底座 |

## 技术参数

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 拧紧力矩                  | 1 Nm M4固定螺栓            |
| 极限温度                  | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明             | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 插拔次数                  | ≥500                   |
| 防护等级符合 IEC 60529      | IP65                   |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4<br>12                |

## 材料特性

|            |     |
|------------|-----|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|------------|-----|



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 表面 ( 上壳/底座 )            | 未涂装                                                       |
| 颜色 ( 上壳/底座 )            | 未上漆                                                       |
| 材料(密封件)                 | NBR                                                       |
| 材料 ( 锁扣 )               | 聚碳酸酯 (PC)<br>不锈钢                                          |
| 颜色 ( 锁扣 )               | RAL 7037 ( 土灰 )                                           |
| 材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94 | V-0                                                       |
| RoHS                    | 符合                                                        |
| ELV 状态                  | 符合                                                        |
| China RoHS              | e                                                         |
| REACH 附件 XVII 物质        | 不包含                                                       |
| REACH 附件 XIV 物质         | 不包含                                                       |
| REACH SVHC 物质           | 有                                                         |
| REACH SVHC 物质           | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| ECHA SCIP 编号            | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c                      |
| 加州 65 号提案物质             | 不包含                                                       |
| 铁路车辆防火                  | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| 包含危险等级的要求集              | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | CE<br>DNV GL                                               |

商业数据

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 包装尺寸    | 1                  |
| 净重      | 100 g              |
| 原产国     | 德国                 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099           |
| GTIN    | 5713140073944      |
| eCl@ss  | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM    | EC000437           |



Pushing Performance  
Since 1945

商业数据

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|-------------|----------|

---